



智能型组合式筒灯 LBX300C——太神奇了以安全而智能的方式 为您的空间带来光明

Basic Modular LBX300

我们推出的“智能型组合式筒灯”是一款价格合理、性能可靠且灵活性强的解决方案，旨在为零售店面环境提供一般照明和重点照明。这款颇具时尚感的智能型组合式筒灯由电子及电磁变压器驱动，既可确保迷人的视觉观感，同时又有安装及维护便捷性。灯罩和高品质的组件坚固耐用，可确保该产品具有较长的使用寿命。

优点

- 安全耐用
- 方便灵活
- 专业时尚设计

特点

- 与IEC60598和CCC兼容
- 电子和电感镇流器
- 外壳坚固
- 高品质的灯座和连接器
- 紧急照明版

应用

- 零售

规格

Basic Modular LBX300

类型	LBX300 (Halogen Accentline lamp version)
	LBX301 (Halogen Capsuleline lamp version)
	CBX301 (HID CDM-T / Halogen Capsuleline lamps version)
光源	Halogen:
	- 1, 2 or 3 x Capsuleline / GY6.35 / 50 W
	- 1, 2, 3 or 4 x Accentline / GU5.3 / 50 W
	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 W
包括光源	No
灯管位置	Vertical

光分布	Direct
镇流器	Electronic, High Frequency 220-240 V / 50-60 Hz:
	- Electronic
变压器	Electronic for halogen lamp version, 220-240 V
光学	Wide beam (for CDM-T lamp version only)
	Narrow beam (for Capsuleline lamp version only)
连接	SCREW connector
材质	Housing: anodised aluminum with matt surface
颜色	Frame: white (WH) and grey (GR)
安装	Fixation by means of spring fasteners

Versions



Basic Modular LBX300



Basic Modular LBX300

运营和电气	
最大照明功率	MAX50
基本信息	
底盖	GU5.3
补偿电路	否
装置	-
光源数量 2	否
机械和壳体	
颜色	白色

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源数量
910403630425	LBX300 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH	1

Order Code	Full Product Name	光源数量
910403630427	LBX300 2xMAX50W/12V-GU5.3 WH	2

Basic Modular LBX300

