



Termékleírás

ActiLume 1-10V

Az ActiLume 1–10 V csatlakoztatható HF-R előtét 1–10 V (DC) vezérlőbemenetéhez. Az ActiLume 1–10 V szokványos környezetben történő felhasználáshoz van kalibrálva 600 lux beépített megvilágítási kapacitással, ahol 500 lux szükséges.

Előnyök

- Könnyen beszerelhető nappalifény-érzékelésen alapuló szabályozás/jelenlét-érzékelési eszköz 1–10 V-os világítótestbe
- Az érzékelő csatlakoztatható közvetlenül az előtétéhez (csak fényerő-szabályozáshoz), illetve kombinálva a
- SwitchBox kapcsolópanelhez (fényerő-szabályozáshoz és kapcsoláshoz)
- Könnyen felszerelhető energiatakarékos megoldásokat kínál
- Alakilleszkedése megegyezik a fedeles ActiLume DALI & MicroLuxSense érzékelőével

Szolgáltatások

- Szükség esetén az ActiLume 1–10 V kézzel is vezérelhető: az elforgatható rekesz segítségével lehet módosítani a beállítási pontot.
- Az érzékelő érzékenysége adott tartományon belül (1/3 és 3 között) szabályozható
- A forgótárcsás szabályozó segítségével 1 és 30 perc közötti késleltetési időt is meg lehet adni
- A SwitchBox kapcsolóval kombinálva akár 3 darab HFR 254 T5 előtét kapcsolása is megoldható, így rendkívül
- alacsony a készenléti veszteség (< 350 mW)
- Kézi vezérlés a SwitchBox Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) funkciója segítségével
- Nyomógomb a lámpák 100 órás beüzemelési módjának aktiválásához

ActiLume 1-10V

Alkalmazás

- Az ActiLume 1–10 V különféle beltéri alkalmazásokhoz készül
- Az ActiLume 1–10 V tervezésekor legfeljebb 3,5 méteres belmagasság kiszolgálása volt a cél

Versions

LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind
Mov Sensor



Termék részletei

Detailshot LRM1657



LRM1657 Front image

