



ActiLume Wireless

Az ActiLume Wireless 1–10 V rendszer az OccuSwitch Wireless eszközökkel együtt is használható. Az ActiLume Wireless 1–10 V rendszerbe kapcsolt vezeték nélküli világítótestek megosztják a foglaltságra vonatkozó információkat, és kikapcsolnak, ha egyik érzékelő sem jelzett jelenlétet. Az ActiLume 1–10 V érzékelő lehetővé teszi a nappali fénynél történő energiatakarékos üzemet a csatlakoztatott vezeték nélküli SwitchBox szabályozók számára. A természetes fény szerinti szabályozás nem kerül megosztásra a vezeték nélküli hálózaton. A vezeték nélküli hálózaton belül létrehozhatók különböző zónák a vezeték nélküli eszközök számára. A zónákban jelenetbeállítások határozhatók meg, és ezek előhívhatók a vezeték nélküli távvezérlővel.

Előnyök

- Maximális rugalmasság a vezetékezés további költségei nélkül; a szabadon álló világítótestekkel vezérelt világítási rendszer hozható létre.
- Különböző érzékelők segítségével maximális energiamegtakarítás érhető el a fényerő lesabályozásával, ha az adott személy elhagyja a munkahelyét, bár a világítás csak akkor kapcsol le teljesen, ha mindenki távozott a területről.
- A távvezérlővel a rendszer kézi üzemmódban felülbírálnak, és segítségével három jelenetbeállítás tárolható és hívható elő.
- Könnyen telepíthető, energiatakarékos megoldásokat kínál.
- Könnyen telepíthető, energiatakarékos megoldásokat kínál.

Szolgáltatások

- Az ActiLume Wireless 1–10 rendszerrel rendszerszekrények, illetve álló és függesztett világítótestek kapcsolhatók össze könnyedén, és így létrehozható egy önálló rendszer a magas kábelköltségek, illetve annak a rugalmasságnak az elvesztése nélkül, amelyre később szükség lesz.
- A vezeték nélküli hálózat a ZigBee szabványon alapul. A ZigBee robusztus, biztonságos és finom felbontású hálózatot hoz létre, amely támogatja az alacsony sebességű adatkommunikációt, és ezzel hosszú üzemidőt biztosít az akkumulátorokkal működő eszközöknek.
- Idővel a hálózat tovább bővíthető más eszközökkel is az OccuSwitch Wireless (OSW) termékcsaládból. Az OccuSwitch Wireless termékcsalád egy OSW-működtetőegységből és egy érzékelő-termékcsaládból áll.
- Egy vezeték nélküli hálózatba legfeljebb 16 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatható.
- Az ActiLume 1–10 V érzékelő jellemzői változatlanok: a fényérzékenység beállítása 1/3 és 3 között; állítható késleltetési idő 1 és 30 perc között; valamint 100 óra bejáratás aktiválása.
- A hálózaton található különböző eszközök beállításainak egyedi felülbírlása kézi vezérlés útján a SwitchBox szabályozó Érintés és fényerő-szabályozás funkciójával vagy a vezeték nélküli távvezérlővel.
- valamint 100 óra bejáratás aktiválása.
- A hálózaton található különböző eszközök beállításainak egyedi felülbírlása kézi vezérlés útján a SwitchBox szabályozó Érintés és fényerő-szabályozás funkciójával vagy a távvezérlővel.

Alkalmazás

- Az ActiLume Wireless 1–10 V rendszer különböző beltéri alkalmazásokhoz készült.

Versions

LLC1686/12 Actilume Wireless DALI
gen2

