



Accesorios para sistemas de control integrados en luminarias (Actilume) o autónomos (OccuSwitch DALI). Se utilizan para ampliar la funcionalidad y simplificar el diseño de la propuesta de control en luminarias.

Luminaire Based Accessoires

Luminaire Based Accessories cover a generic range of products which can be used to extend functionality and/or simplify the design-in of our luminaire based systems.

Luminaire Based Accessoires

Beneficios

- Los accesorios basados en luminarias ofrecen la posibilidad de ampliar la familia ActiLume
- Los accesorios son clips, tapas, aros y sensores de extensión
- Los clips facilitan la instalación de sensores ya que permiten engancharlos a la lámpara
- Las tapas y los aros se utilizan para obtener las mismas dimensiones exteriores en todos los sensores de la familia ActiLume y de extensión.
- Facilidad de instalación

Características

- Los sistemas Philips ActiLume son sistemas de control de iluminación basado en DALI o 1-10 V diseñados para conseguir máximo confort y hasta un 75% de ahorro de energía (en modo totalmente automático y cuando se utilizan conjuntamente con balastos Philips HF-Regulator Touch & DALI o 1-10 V).


Aplicaciones

- Los accesorios basados en luminarias están diseñados para utilizarse junto a los sistemas de control ActiLume (DALI y 1-10V) en oficinas, tanto con distribuciones diáfanas o despachos como en vestíbulos, aseos, pasillos o pequeñas salas de reuniones

Versions



Plano de dimensiones



Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Luminaire Based Accessoires

Detalles del producto



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER

