



ActiLume MicroLuxSense

ActiLume MicroLuxSense

Systém MicroLuxSense je připojen k řídicímu vstupu 1-10 V DC předřadníku typu HFRMicroLuxSense tlumí světlo téměř na minimální úroveň předřadníku. Systém MicroLuxSense je kalibrován pro použití ve standardní situaci v kanceláři s nainstalovanou intenzitou 600 lux a požadovanou intenzitou 500 lux.

Výhody

- Jednoduché zařízení pro regulaci podle denního světla, které lze snadno nainstalovat do svítidla 1-10 V
- Nabízí možnosti úspor energie v případě instalace v blízkosti oken
- Zapadá svým tvarem stejně jako čidlo Actilume s krytem


Vlastnosti

- V případě potřeby lze systém MicroLuxSense nastavovat manuálně otáčením membrány tak, aby došlo k nastavení příslušného bodu. Citlivost čidla lze měnit v rozsahu od 1/3 do 3
- Nový nastavený bod lze zkopírovat pro všechna svítidla MicroLuxSense s podobnými podmínkami denního světla a odrazu
- Systém MicroLuxSense dokáže regulovat až 20 svítidel vybavených předřadníky HFR Philips
- Světelné čidlo lze zaklapnout na místo buď mezi optiku, nebo vedle optiky. Čidlo je opatřeno žlábkem pro zapadnutí (odpovídající čidlu ActiLume)


Aplikace

- Systém MicroLuxSense je určen pro všechny způsoby využití v kancelářích
- MicroLuxSense je určen pro průměrné výšky stropu mezi 2,5 a 3 m

Versions



Rozměrové výkresy



Product
LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

