



Termékleírás

ActiLume MicroLuxSense

A MicroLuxSense a HFR előtét 1–10 V (DC) vezérlőbemenetéhez csatlakozik. A MicroLuxSense az előtét minimális szintjéhez közeli értékre csökkenti a kibocsátott fényt. A MicroLuxSense szokványos irodai környezetben történő felhasználáshoz van kalibrálva 600 lux beépített megvilágítási kapacitással, ahol 500 lux szükséges.

Előnyök

- Nappalfény-szabályzású (DLR) eszköz, amely könnyen 1–10 V-os világítótestbe szerelhető
- Ablakhoz közel felszerelve energiamegtakarítási lehetőséget biztosít
- Alakilleszkedése megegyezik a fedeles ActiLume érzékelőével

Szolgáltatások


- Szükség esetén a MicroLuxSense kézzel is vezérelhető: az elforgatható rekesz segítségével lehet módosítani a beállítási pontot. Az érzékelő érzékenysége adott tartományon belül (1/3 és 3 között) szabályozható
- Az új beállítási pontot át lehet másolni minden olyan MicroLuxSense világítótestre, amely hasonló nappali fényviszonyok és tükröződési adottságok között található
- A MicroLuxSense képes ellátni akár 20 darab, Philips HFR előtétrel szerelt világítótest szabályozását is
- A fényérzékelő beszerelhető akár az optikai elemek közé, akár azok mellé pattintva. Az érzékelőben reteszelőhorony található (egyenértékű az ActiLume érzékelővel)

Alkalmazás


- A MicroLuxSense minden irodai alkalmazást képes kiszolgálni
- A MicroLuxSense 2,5–3 méteres átlagos belmagassághoz készül

ActiLume MicroLuxSense

Versions



Méretezett rajza



Product
LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

