



# OccuSwitch DALI – en enkel løsning til krævende installationer

## OccuSwitch DALI

Kombineret sensor og controller til bevægelse, dagslys og lokal overstyring. Kan styre op til 15 armaturer med DALI-spoler. Nem at installere, kræver begrænset indkøring eller slet ingen indkøring. Med udvidelsessensor(er) som ekstraudstyr (LRM8118) og trykknappgrænseflade(r) (LCU2070). Separate Wieland-kabler fås til nem, hurtig og problemfri installation

### Fordele

- Energibesparelser på op til 55 % og favorable totalomkostninger
- Giver komfort med lokal styring
- Nem at bruge (er funktionsklar ved levering) og er samtidig nem at tilpasse til bestemte anvendelser eller brugerbehov

### Funktioner

- Avanceret bevægelsesstyring og dagslysregulering med separate vindues- og korridor algoritmer
- Udtrækkelig afskærmning kan bruges til at skærme af for områder, f.eks. korridorer, der grænser op til det område, som OccuSwitch DALI styrer
- Trykknappgrænseflade til brug af standardforbundne kontakter
- Energiindikator viser det relative energiforbrug
- Interaktion med næsten alle bygningsstyringssystemer via DALI-grænsefladen

# OccuSwitch DALI

## Anvendelsesområder


- OccuSwitch DALI er designet til brug i kontorer, skoler (inkl. som tavlebelysning) og lignende anvendelser, herunder små mødelokaler, lobbyer og korridorer
- Enheden er optimeret til montering i forsænket loft og til monteringshøjder på mellem 2,5 og 4 meter
- Overfladeboksen giver også mulighed for overflademontering med enten forsænket ledningsføring eller overflademonterede kanaler

## Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

## Målskitse



### Product

LRH2070/00 SURFACE BOX

