



Tuotteen kuvaus

OccuSwitch DALI

Yhdistetty tunnistin ja valaistusohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu läsnäolontunnistukseen, päivänvalonsäätöön ja paikallisohjaukseen. Voi ohjata jopa 15 valaisinta, joissa on DALI-liitäntälaite. Helppo asentaa, vaatii vain vähäistä käyttöönottoa. Valinnaiset laajennusanturit (LRM8118) ja painonappiliitäntä (LCU2070) saatavilla, kuten myös erillisiä Wieland-kaapeleita helppoa, nopeaa ja mutkatonta asennusta varten.

Hyödyt

- Energiansäästö jopa 55 % ja alhaiset kokonaiskustannukset
- Lisää mukavuutta ja paikallisen ohjauksen
- Helppo käyttää (toimii suoraan pakkauksesta), mutta myös helppo sovittaa tiettyihin käyttökohteisiin tai käyttäjän tarpeisiin

Ominaisuudet

- Kehittynyt läsnäolontunnistus ja päivänvalonsäätö, joissa erilliset ikkuna- ja käytäväalgoritmit
- Sisäänvedettävä suojus, jota voidaan käyttää suojaamaan alueita, kuten käytäviä, jotka ovat OccuSwitch DALI:n ohjaaman alueen vieressä
- Näppäintaulu vakiojohtokytkinten käyttöä varten
- Energiallmaisina näyttää suhteellisen energiankäytön
- Rakennushallintajärjestelmäversio toimii lähes kaikkien rakennushallintajärjestelmien kanssa DALI-käyttöliittymän kautta

Käyttökohteet

- OccuSwitch DALI on suunniteltu käytettäväksi toimistoissa, kouluissa (sis. tauluvalaistus) ja muissa samankaltaisissa käyttökohteissa, kuten pienissä kokoustiloissa, auloissa ja käytävillä.
- Se on optimoitu upotettua kattoasennusta varten ja se voidaan asentaa 2,5–4 metrin korkeudelle.
- Pinta-asennuslaatikko mahdollistaa myös pinta-asennuksen, joko upotetulla johdotuksella tai pinta-asennetuilla putkilla


OccuSwitch DALI

Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

Mittapiirros



Product

LRH2070/00 SURFACE BOX

