



產品說明

OccuSwitch 移動偵測器

OccuSwitch 是具備內建開關的移動偵測器，可在房間或區域無人時關閉燈光，省下多達 30% 的電力 OccuSwitch 可切換最高 6A 的任何負載，並控制 20 到 25 m 間的範圍 2 可拆卸的主電源連接器，可輕鬆進行裝設，並將 OccuSwitch 安裝於天花板上提供獨立的 Wieland 電線，更加簡便省力地快速安裝

优点

- 最多可節能 30%，並提供理想的總擁有成本 (TCO)
- 可搭配幾乎所有燈管與燈具類型使用
- 安裝容易，若使用選購的 Wieland 連接器，可更快速地進行安裝

特点

- OccuSwitch 具備智慧型計時器，若在關閉燈光後不久偵測到人體移動，會將延遲時間延長 10 分鐘 (假設該區域仍有人使用但動作不大)
- OccuSwitch 具備伸縮遮板，可用來遮擋 OccuSwitch 控制區的鄰近區域，例如走廊

应用

- OccuSwitch 的設計，專供辦公室、學校和類似場所運用，包括廁所、儲藏室等
- 最適合嵌入式天花板安裝，以及 2.5 到 4 公尺間的安裝高度
- 表面盒也可安裝於表面，使用嵌入式配線或表面安裝線槽

OccuSwitch 移動偵測器

Versions





LRM1070/00 SENS R MOV DET ST



LRH1070/00 SENS R SURFACE BOX

二维绘图



Product

LRM1080/00 SENS R MOV DET ST IR

LRM1070/00 SENS R MOV DET ST

Product

LRH1070/00 SENS R SURFACE BOX

