



OccuSwitch – en smart løsning

OccuSwitch

OccuSwitch er en bevægelsessensor med indbygget kontakt. Den slukker lyset i et lokale eller område, når stedet forlades og kan derfor give en energibesparelse på op til 30 %. OccuSwitch kan tænde/slukke enhver belastning på op til 6 A og styre et område på mellem 20 og 25 m². En aftagelig afbryder muliggør nem installation og montering af OccuSwitch i loftet.

Fordele

- Energibesparelser på op til 30 % og god økonomisk gevinst
- Fungerer med næsten alle lyskilde- og armaturtyper
- Nem at installere, og endnu hurtigere installation er mulig ved brug af Wieland-stik, der fås som ekstraudstyr.

Funktioner

- OccuSwitch har en smart timer, der udvider forsinkelsestiden med 10 minutter, hvis der registreres bevægelse umiddelbart efter, at lyset slukkes, under forudsætning, at området stadig er i brug, men at der kun er lidt bevægelse
- OccuSwitch har en udtrækkelig afskærmning, der kan bruges til at skærme af for områder, f.eks. korridorer, der grænser op til det område, som OccuSwitch styrer

Anvendelsesområder

- Kontorer, skoler (inkl. tavlebelysning)
- Lignende anvendelser, herunder toiletter, lagerrum osv.
- Designet til indbygget loftsmontage
- Loftsdåsen giver også mulighed for overflademontering enten med indbygget ledningsføring eller med en overflademonteret kanal
- Optimeret til loftshøjder mellem 2,5 og 4 meter

Versions



GPPR LOCCSWli 0002



GPPR LOCCSWli 0004

Målskitse

