



Opis produktu

OccuSwitch Wireless

Bezprzewodowy czujnik z detektorem ruchu, umożliwiający kontrolowanie obszaru o powierzchni od 20 do 25 m². Zasilany z baterii, typowy okres eksploatacji — od 8 do 10 lat. Mechanizm aktywacyjny może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6A; można go umieścić na suficie lub w korytarzu. Przełącznik OccuSwitch Wireless wyłączy światła w pomieszczeniu opuszczonym przez ludzi, redukując zużycie energii nawet o 30%. Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwość instalacji. Osobno dokupić można przewody Wieland i CEE, które umożliwiają łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. W jedną równoległą sieć można połączyć do 10 czujników i/lub mechanizmów aktywacyjnych. Maksymalna odległość między czujnikiem a mechanizmem aktywacyjnym wynosi 10 metrów (zależnie od konfiguracji).

Korzyści

- Oszczędność energii do 30%
- Łatwe w instalacji rozwiązanie, przydatne szczególnie do istniejących nielektronicznych systemów oświetlenia
- Czujnik bezprzewodowy można montować na każdym suficie i w każdym układzie okablowania

Cechy

- Inteligentny zegar opóźnia wyłączenie o 5%, jeśli wkrótce po decyzji o wyłączeniu wykryje ruch; zakłada wtedy, że obszar jest wciąż wykorzystywany, ale przy minimalnym ruchu osób
- Czujnik ma odsuwaną osłonę; może ona służyć do oddzielania stref, np. korytarzy, sąsiadujących ze strefami, które przełącznik OccuSwitch Wireless obejmuje swoim działaniem
- Miejsce montażu mechanizmu aktywacyjnego OccuSwitch Wireless można dość swobodnie dobierać, co pozwala zminimalizować koszty i czas instalacji

OccuSwitch Wireless


Wniosek

- Przełączniki OccuSwitch Wireless są przeznaczone do otwartych przestrzeni biurowych, szkół i podobnych rodzajów zastosowań, takich jak toalety, pomieszczenia magazynowe itd.
- Czujnik jest zoptymalizowany do montażu na wysokościach od 2,5 do 4 metrów

Versions







Rysunki techniczne



Product

LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor

Rysunki techniczne



Product

LRM1765/10 OS Wireless Corridor sensor

Product

LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor

