



Chronosense - soluția flexibilă și independentă de reglare a intensității luminoase

Chronosense

Controler pe bază de corp de iluminat, autonom, pentru balasturi electromagnetice de până la 600 W. Potrivit pentru aplicații de exterior: iluminatul drumurilor, străzilor, rezidențial și al perimetrelor. Programul de reglare în trepte a intensității luminoase este creat cu ajutorul a 5 comutatoare DIP. Programul de reglare a intensității luminoase este flexibil între 4 și 9 ore în jurul miezului nopții.

Beneficii

- Reducerea consumului de energie cu până la 30%
- Autonom, fără procedură de punere în funcțiune, fără cheltuieli de funcționare
- Efect supărător al luminii redus

Caracteristici

- Setări simple pentru comutator DIP pentru setarea/resetarea perioadei de reglare a intensității luminoase
- Dimensiuni reduse cu conectori inteligenți pentru montare ușoară
- Calcularea în jurul miezului nopții garantează economii maxime

Cerere

- Fiecare Chronosense poate controla o combinație balast/lampă în mod autonom
- Proiectat pentru utilizare în aplicații de iluminat rezidențial, stradal, al perimetrelor și al drumurilor, inclusiv parări, porturi, gări și complexe industriale
- Construcția Chronosense este optimizată pentru montaj într-un corp de iluminat sau pe o placă de aparataj
- Chronosense este proiectat pentru a interacționa cu orice balast magnetic de până la 600 W

Versions

