



Popis produktu

Chronosense

Samostatný ovládač integrovaný v svietidlách pre konvenčné predradníky do 600 W
Vhodný pre vonkajšie osvetlenie ciest, ulíc, obytných štvrtí a priestranstiev
Plán krokového stmievania sa vytvára pomocou piatich prepínačov svetiel
Nastavenie stmievania možno upraviť o 4 až 9 hodín okolo stredného bodu noci

Výhody

- Až 30-percentná úspora energie
- Samostatný, žiadne nastavovanie, žiadne prevádzkové náklady
- Obmedzené rušivé vyžarovanie

Vlastnosti

- Jednoduché nastavenia prepínača svetiel na nastavenie alebo obnovenie obdobia stmievania
- Malé rozmery a inteligentné konektory na ľahkú montáž
- Výpočet stredného bodu noci zaručuje maximálnu úsporu

Aplikácie

- Každý ovládač Chronosense dokáže samostatne riadiť kombináciu napájania a svetelného zdroja.
- Určený je na používanie v rámci osvetlenia obytných štvrtí, ulíc, priestranstiev a ciest vrátane parkovísk, prístavov, vlakových staníc a priemyselných komplexov.
- Dizajn systému Chronosense je optimalizovaný na montáž do svietidla alebo dosky predradníka.
- Ovládač Chronosense je určený na interakciu s ľubovoľným magnetickým predradníkom do 600 W.

Versions

