



Opis produktu

Dynadimmer

Autonomiczny sterownik instalowany w oprawie, do stateczników elektronicznych pracujących na napięciach 1-10 V. Przeznaczony do instalacji zewnętrznych, takich jak oświetlenia dróg, ulic, dzielnic mieszkaniowych i otwartych przestrzeni. Łatwe w obsłudze oprogramowanie pozwala konfigurować 5-stopniowy harmonogram przyciemniania. Program przyciemniania jest pobierany do sterownika Dynadimmer za pośrednictwem programatora lub komputerowego przewodu USB.

Korzyści

- Najwyższa energooszczędność dzięki 5 poziomom ściemniania
- Samodzielny, brak czynności konfiguracyjnych, brak kosztów bieżących
- Zmniejsza uciążliwość światła

Cechy

- Łatwe w obsłudze oprogramowanie pozwala przewidzieć skalę oszczędności energii
- Bardzo małe rozmiary — zmieści się praktycznie w każdej oprawie
- Wersja SELV z podwójną izolacją dla opraw LED

Zastosowanie

- Każdy sterownik Dynadimmer może samodzielnie regulować działanie zestawu statecznik-lampa
- Przeznaczony do użytku na drogach, ulicach, w strefach mieszkalnych i na otwartych przestrzeniach, w tym na parkingach, w portach, na dworcach kolejowych i w zakładach przemysłowych
- Konstrukcja sterownika Dynadimmer jest zoptymalizowana pod kątem instalacji w oprawie lub na płycie montażowej
- Sterowniki Philips Dynadimmer zaprojektowano do współpracy z osprzętem firmy Philips działającym na napięciach 1-10 V. Ponadto są one kompatybilne ze statecznikami ściemniającymi wyposażonymi w standardowe interfejsy 1-10 V.

Dynadimmer

Wersje



Więcej o produkcie



GPPR1 LOUTSADi 0003

