



Design tradizionale classico

Classic LEDspotMV

Con un design ispirato allo stile classico, Classic LEDspotMV produce una luce calda simile a quella alogena, risparmiando circa il 90% sui costi energetici. È compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti dotati di supporto GU10 ed è progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) degli spot alogeni o a incandescenza. Le lampade LED offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda
- Enormi risparmi energetici
- Bassa generazione di calore.

Caratteristiche

- Design tradizionale classico
- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Efficienza energetica

Applicazione

- Intervallo temperatura operativa compreso tra -20 °C e 45 °C ambiente
- Da utilizzare esclusivamente in ambienti interni asciutti; può essere utilizzata nella maggior parte degli apparecchi aperti con portalampada GU10 che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non adatta all'uso con apparecchi di illuminazione di emergenza o luci per uscite di sicurezza