



Tradičný dizajn klasickej žiarovky

Classic LEDspotMV

Svietidlo Classic LEDspotMV s tradičným dizajnom klasickej žiarovky poskytuje halogénové teplé biele svetlo pri súčasnej úspore približne 90 % nákladov na energiu. Kompatibilné je s väčšinou existujúcich svietidiel s držiakom GU10 a slúži ako náhrada za halogénové alebo klasické reflektory. Tieto zdroje LED zabezpečujú značnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Výhody

- Dlhá životnosť
- Obrovské úspory energie
- Nízke vyžarovanie tepla.

Vlastnosti

- Tradičný dizajn klasickej žiarovky
- Jednoduchá výmena
- Energeticky účinné

Aplikácie


- Rozsah prevádzkovej teploty okolia sa pohybuje od -20°C do 45°C
- Určené na použitie iba v suchom interiérovom prostredí
- kompatibilné s väčšinou otvoreného príslušenstva s držiakom svetelného zdroja GU10, ktorý poskytuje dostatočný priestor (10 mm voľný vzdušný priestor)
- Nie je určené na používanie s núdzovým osvetlením alebo svetlami núdzového východu

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Rozmerový obrázok



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

