



# MBN100

## MBN100

有了飞利浦MBN100和MBN200筒灯，筒灯的安装更便捷，性能更优异，品质更可靠，同时也增加不少令人惊喜的特性，可为您的零售店面营造出各种不同的迷人效果和氛围。上述嵌入式安装可调节角度筒灯有两种设计可供选择：圆形或方形，适用于MASTER Color CDM-T系列光源。

### 特点

- 结构坚固、散热性能佳
- 可调节角度
- 水平方向360°
- 垂直方向52°
- 有12度和24度两种光束角可以选择
- 电器箱分离

### 应用

- 百货商场
- 时装店和精品店
- 折扣店、大卖场和DIY店
- 小型商店

## MBN100

### Versions

