



M/QCS145

M/QCS145

该系列灯具为高效的吸顶安装筒灯，内径为145mm，银色反射器经磨砂处理。灯具配有白色的装饰环、防护玻璃前罩和电器。

特点

- 紧凑型设计，光源、反射器和镇流器三位一体
- 模块化设计，相同的开孔尺寸能方便实现配件和元器件互换，灯具安装后呈现一致的视觉效果
- 挤压铝灯体形成一个紧凑坚固的结构
- 灯具输出LOR：56%
- 挤压铝灯体，白色粉体烤漆压铸铝装饰环
- 银色磨砂处理铝制反射器
- 电压：220V/50Hz，240V/50Hz或220V/60Hz(带接线接头)
- 镇流器：灯具自带电感镇流器

应用

- 百货商场、时装店和小型商店
- 休闲区域(餐厅、咖啡厅等)
- 办公室的接待处和公共服务区
- 走道和楼梯间
- 将安装基座直接固定在天花上，逆时针把灯具装进基座
- 打开侧面维护口，连接电源线并且旋紧安全螺钉
- 维护：直接更换光源(需移除装饰性环和防护玻璃)

M/QCS145

Versions



Approval and Application	
IP 等级	IP20
General Information	
国家/地区型号	NO

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	输入电压	Order Code	Full Product Name	输入电压
910401681080	QCS145 C 1xHAL-P38-120W	220 V	911400832480	MCS145 C 1xCDM-T70W IC WH	-
911400832180	FCS145 C 1xPL-C/2P26W IC WH	-	911400832580	MCS145 C 1xCDM-T150W IC WH	-
911400832280	MCS145 C 1xCDM-T35W IC WH	-	911400832680	MCS145 C 1xCDM-TD70W IC WH	-
911400832380	FCS145 C 2xPL-C/2P26W IC WH	-	911400832780	MCS145 C 1xCDM-TD150W IC WH	-

General Information

Order Code	Full Product Name	补偿电路	装置	灯具系列代码	照明功率	光源数量
910401681080	QCS145 C 1xHAL-P38-120W	否	-	HAL-P38	120 W	1
911400832180	FCS145 C 1xPL-C/2P26W IC WH	并联电感应补偿	CONV	PL-C/2P	26 W	1
911400832280	MCS145 C 1xCDM-T35W IC WH	并联电感应补偿	CONV	CDM-T	35 W	1
911400832380	FCS145 C 2xPL-C/2P26W IC WH	并联电感应补偿	CONV	PL-C/2P	26 W	2
911400832480	MCS145 C 1xCDM-T70W IC WH	并联电感应补偿	CONV	CDM-T	70 W	1
911400832580	MCS145 C 1xCDM-T150W IC WH	并联电感应补偿	CONV	CDM-T	150 W	1
911400832680	MCS145 C 1xCDM-TD70W IC WH	并联电感应补偿	CONV	CDM-TD	70 W	1
911400832780	MCS145 C 1xCDM-TD150W IC WH	并联电感应补偿	CONV	CDM-TD	150 W	1

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	颜色	Order Code	Full Product Name	颜色
910401681080	QCS145 C 1xHAL-P38-120W	否	911400832480	MCS145 C 1xCDM-T70W IC WH	白色
911400832180	FCS145 C 1xPL-C/2P26W IC WH	白色	911400832580	MCS145 C 1xCDM-T150W IC WH	白色
911400832280	MCS145 C 1xCDM-T35W IC WH	白色	911400832680	MCS145 C 1xCDM-TD70W IC WH	白色
911400832380	FCS145 C 2xPL-C/2P26W IC WH	白色	911400832780	MCS145 C 1xCDM-TD150W IC WH	白色

