



UnicOne Projector – Powerful effects

MC/RS551 UnicOne射灯Mini

全新的飞利浦UnicOne，包含射灯、吊灯和壁灯三种不同款式，是一个能够充分与室内建筑设计风格相融合的商业照明灯具系列。该系列灯具拥有简洁的几何外观设计，精致的外表面和细节工艺，为您带来最和谐的视觉感受。UnicOne提供多种灯具款式及尺寸的选择，既可应用于一般照明，也可应用于重点效果照明，为您创造出独具特色的照明方案。

优点

- 简单设计确保应用的多样性
- 高效HID与MASTER卤素灯设计
- 提供全系列广泛的选择

特点

- UnicOne系列灯具不仅能作为一般照明，还能作为重点照明和装饰性照明，具有极佳的灵活性
- 射灯、吊灯和壁灯在外观和选材上都保持了很好的一致性，可运用于整个商店内，实现自由灵活的照明设计
- 可选配多种光源：陶瓷金卤灯CDM-TC，CDM-Tm；反射型陶瓷金卤灯MasterColour CDM-R111；以及HAL-MR16或HAL-R111卤素灯
- UnicOne CDM灯具提供多种光束角：窄光束12°，中光束24°，宽光束36°
- 灯具输出LOR：12°:74%；24°:73%；36°:72%

应用

- 零售商店
- 博物馆
- 展示厅
- 公共区域


规格

MC/RS551 UnicOne射灯Mini

类型	MRS551 (Mini, 1-circuit track version)
	MCS551 (Mini, baseplate version)
	MRS/LRS553 (Mini R111, 1-circuit track version)
	MCS/LCS553 (Mini R111, baseplate version)
光源	MRS/MCS551
	- HID: 1 x MASTERColour CDM-TC Elite / G8.5 / 35, 70 W
	MRS/MCS553
	- HID: 1 x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 20, 35, 70 W
	LRS/LCS553
	- Halogen: 1 x MASTERLine 111 / G53 / 60 W
光束角	MASTERLine and MASTERLine 111: 8, 24, 36°
包括光源	无
光源位置	垂直的
光分布	直接
镇流器	Electronic, High Frequency 220-240 V / 50-60 Hz:
	- Electronic (EB) for HID lamp version

变压器	Electronic (ET) for halogen lamp version
光学	Beam angle 12 to 36° (12-36)
	Reflector narrow beam 12° (R-NB12)
	Reflector medium beam 24° (R-MB24)
	Reflector medium beam 36° (R-MB36)
连接	3-pole mains
材质	Housing: die-cast aluminum
	Glass, tempered
颜色	White (WH), black (BK) or grey (GR)
安装	Direct on ceiling; baseplate with connection point (BA)
	1-circuit track mounted
附件	Protection glass, sculptural lens, UV filters, honey comb louvres and barndoors

Versions



MRS553 R111 WH

