



MASTER LEDcandles

— лампы с привлекательным дизайном для использования в люстрах и других декоративных светильниках.

MASTER LEDcandle

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую атмосферу. Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической привлекательности светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики. Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и минимизируя затраты на обслуживание. Лампы имеют классическую свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

MASTER LEDcandle

Преимущества

- Искрящийся теплый белый свет
- Энергосбережение до 80 %
- Снижение эксплуатационных расходов

Характеристики

- Простая замена ламп накаливания в светильниках с патроном E14 и B15
- Срок службы 20 000 часов
- Доступны в двух версиях: с прозрачным и матовым стеклом
- Не содержит ртути и опасных материалов

Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе
- Люстры, бра или современные светильники

Versions




LEDcandle MAS SLR1 B40 E14 CL



SPPR LEDCL 0021

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42 mm	127 mm

MASTER LEDcandle

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	38 мм	113 мм

Общая информация	
Цоколь	E14
Технические характеристики освещения	
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929002491702	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	2200 K

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	-

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002491702	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	80 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	95 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929002491702	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	Только с отдельными светорегуляторами

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	Да

Механические компоненты и корпус

MASTER LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929002491702	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	B38

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929002491702	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	6 kWh

