



Vytvorte príťažlivú atmosféru v obchodných priestoroch a HoReKa s novým riešením na mieru

MASTER LEDspot LV AR111

Vďaka novému, plne kompatibilnému tvaru možno Master LEDspot LV AR111 použiť vo väčšine svietidiel s objímkou G53 ako skutočnú priamu náhradu za existujúce svetelné zdroje. Svetelný zdroj vytvára vizuálne žiarivý efekt vhodný pre aplikácie v maloobchode a priestoroch HoReKa, ako napríklad v obchodoch, výkladoch a galériách. Vysoká kvalita svetla zdôrazní skutočné farby tovaru a podčiarkne jeho krásu. Svetelný zdroj má dlhú životnosť s vysokým zachovaním svetelného toku a farebného podania. Nádherný dizajn svetelného zdroja ponúka výrazne definovaný lúč s viacerými uhlami vyžarovania pre rôzne aplikácie. Nielenže je plne kompatibilný (patentované riešenie Philips) so širokou škálou štandardných 12V halogénových transformátorov, ale ponúka aj osvetlenie vysokej intenzity ekvivalentné k reflektorovým halogénovým žiarovkám typu AR111 50 W, 75 W alebo 100 W.

MASTER LEDspot LV AR111

Výhody

- Vysoko-intenzívne akcentačné osvetlenie s vynikajúcim zachovaním svetelného toku
- Dosiahnete žiarivé a sýte farby na dlhší čas a osvetľujte tovar tak, aby ste zdôraznili jeho krásu
- Inovatívny dizajn pre bezproblémovú priamu náhradu v existujúcich svietidlách pre zvýraznenie obchodných priestorov a oblasti HoReKa

Vlastnosti

- Špičkový dizajn s ocenením Red Dot za „inovatívny dizajn produktu“
- Svetlo vysokej intenzity, ekvivalentné halogénovým žiarovkám AR111 50 W, 75 W, 100 W
- Lepšie podanie farieb s vysokým indexom CRI, pričom farby zostávajú sýte a prirodzené
- Vysoký udržiavaný svetelný tok a zachovanie podania farieb s dlhou životnosťou 25 000 až 40 000 hodín
- Možnosť použitia v svietidlách s objímkou G53


Aplikácie

- Obchod: móda, kozmetika, šperky, potraviny, špecializované predajne, múzeá, výstavy
- HoReKa: hosťovské izby hotelov, chodby, hala, oblasť recepcie, reštaurácie, bary, kaviarne
- Domácnosť: jedáleň, obývacia izba, vstupná hala

Versions



Rozmerový obrázok




Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	- Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Všeobecné informácie	
Pätica	G53
Spínací cyklus	50 000X
Svetelné technické	
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	AR111

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	22 kWh
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	17 kWh

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Ekvivalentný výkon	Výkon (menovitý) (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	12 V	100 W	20 W
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	12 V	100 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Ekvivalentný výkon	Výkon (menovitý) (nom.)
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	ac electronic 12 V	75 W	15 W

Všeobecné informácie

MASTER LEDspot LV AR111

Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	25000 h
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	25000 h


Order Code	Full Product Name	Nominálna životnosť (nom.)
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	40000 h

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Kód farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (nom.)	Svetelný tok (nom.)	Intenzita svetla (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	24 °	827	2700 K	80	1180 lm	5800 cd
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	40 °	827	2700 K	80	1160 lm	2300 cd
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	24 °	940	4000 K	97	950 lm	-

Teplota


Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	80 °C
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	80 °C
68708300	MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	74 °C




120°




MASTER LEDspot LV AR111



Accent Diagrams




MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 827 40D




LEDspots 75W G53 AR111 940 24D


Beam Diagrams



SDBE_LEDspotL_0140-Beam diagram



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 827 40D



LEDspots 75W G53 AR111 940 24D

