



MASTER LEDspot LV AR111 – idealisk för punktbelysning i butiker

MASTER LEDspot LV AR111

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatörer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Fördelar

- Högintensivt ljus för accentbelysning med starkt, bibehållet ljusflöde
- Få mer levande och klara färger i längden som framhäver det vackra i butiksskyltningen
- Innovativ design med en problemfri ersättningslösning som förbättrar miljön i butiks-, hotell- och restauranglokaler

MASTER LEDspot LV AR111

Funktioner

- Prisbelönt design i kategorin innovativ produktdesign
- Högentensitetsstråle som kan likställas med AR111 50 W, 75 W, 100 W
- Bättre färgåtergivning med högt CRI-värde och bibehållen naturlig färgstyrka
- Högt bibehållit ljusflöde och bevarad färg med lång livslängd på 25 000 till 40 000 timmar
- Utbytbar med G53-armaturer


Användning

- Butik: mode, kosmetik, smycken, mat, konceptbutiker, museer, utställningar
- Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, restaurang, barer, kaféer
- Hem: matsal, vardagsrum, hall


Versions



Måttskiss




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm




MASTER LEDspot LV AR111

Accent Diagrams



LEDspots 75W G53 AR111 940 24D

Beam Diagrams



LEDspots 75W G53 AR111 940 24D

