



Ürün açıklaması

MASTER VALUE LEDspot LV

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayılımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Faydaları

- Sıcak beyaz ışık
- Normal 20W halojen bir lambayla karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu

Özellikler

- dim edilebilir (7-35W ve 10-50W modelleri)
- patentli akıllı sürücü
- çok düşük ses düzeylerine sahip hava hareket mekanizması (etkin fan soğutması)
- 25.000 ila 45.000 saat kullanım ömrü
- CRI90 (yalnızca MR11)

Uygulama


- Oteller, lokantalar, bar ve kafeler
- Lobiler, koridorlar, merdivenler, duşlar ve resepsiyon alanları

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

MASTER VALUE LEDspot LV

Versions



Boyutlu çizim

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

MASTER VALUE LEDspot LV

Accent Diagrams

Accent Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D

Beam Diagrams

Beam diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D

