



# Ιδανική λύση αντικατάστασης σποτ αλογόνων

## MASTER LEDspot 230V

Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθείας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

### Οφέλη

- 80 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμβατότητα με μεγάλος εύρος ρυθμιστών έντασης φωτισμού

### Χαρακτηριστικά

- Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
- Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
- Σαφώς καθορισμένη διάχυση δέσμης
- Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR για λιγότερη θερμότητα και προστασία των αντικειμένων που έχουν ευαισθησία στο φως

# MASTER LEDspot 230V


## Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Είσοδοι και χώροι αναμονής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες


## Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	56 mm
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	50 mm	54 mm

# MASTER LEDspot 230V

## Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	GU10
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
---	------

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	PAR16
----------------	-------

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	927
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	922-927
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	90	930
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	36 μοίρα(ες)	6500 K	90	6500
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	120 μοίρα(ες)	3000 K	90	930
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	120 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	120 μοίρα(ες)	6500 K	90	6500
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	90	930
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	927
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	90	930
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	36 μοίρα(ες)	3000 K	90	930
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	36 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	90	927
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	90	930
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	90	940
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	922-927
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	927
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	90	922-927
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	90	927
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	90	930

## MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	927
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	36 μοίρα(ες)	2700 K	80	827
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	36 μοίρα(ες)	3000 K	80	830

### Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Ένταση φωτός (ονομ.)
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	575 lm	850 cd
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	575 lm	950 cd
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	575 lm	850 cd
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	575 lm	850 cd
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	575 lm	850 cd
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	650 lm	200 cd
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	680 lm	200 cd
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	680 lm	200 cd
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	270 lm	500 cd
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	285 lm	500 cd
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	285 lm	350 cd
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	395 lm	650 cd
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	365 lm	650 cd
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	405 lm	650 cd

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Ένταση φωτός (ονομ.)
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	380 lm	700 cd
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	420 lm	700 cd
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	355 lm	400 cd
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	365 lm	400 cd
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	380 lm	400 cd
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	355 lm	650 cd
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	270 lm	500 cd
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	270 lm	500 cd
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	270 lm	300 cd
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	270 lm	300 cd
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	355 lm	650 cd
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	345 lm	650 cd
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	345 lm	650 cd

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	6,2 W	80 W
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	6,2 W	80 W
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	6,2 W	80 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	6,2 W	80 W
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	6,2 W	80 W
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	6,2 W	-

## MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	6,2 W	-
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6,2 W	-
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	3,7 W	35 W
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	3,7 W	35 W
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	3,7 W	35 W
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	5 W	50 W
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	4,9 W	50 W
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	5 W	50 W
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4,9 W	50 W
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	5 W	50 W
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	4,9 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	4,9 W	50 W
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	4,9 W	50 W
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	4,9 W	50 W
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	3,7 W	35 W
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	3,7 W	35 W
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	3,7 W	35 W
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	3,7 W	35 W
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	4,8 W	50 W
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	4,7 W	50 W
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	4,7 W	50 W

### Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	80 °C
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	75 °C
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80 °C
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	80 °C
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	80 °C
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	80 °C
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	80 °C
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	80 °C
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	80 °C
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	80 °C
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	80 °C
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	80 °C
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	80 °C
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	80 °C
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	80 °C
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	80 °C
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	80 °C
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	70 °C
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	70 °C
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	80 °C
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	80 °C
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	80 °C

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

## MASTER LEDspot 230V


Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	Ναι
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	Ναι
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	Ναι
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου


### Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	7 kWh
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	7 kWh
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	7 kWh
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	7 kWh
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	7 kWh
70609800	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	7 kWh
70611100	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	7 kWh
70613500	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	7 kWh
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	4 kWh
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	4 kWh
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	4 kWh
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	5 kWh
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	5 kWh
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	5 kWh
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	5 kWh
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	5 kWh
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	5 kWh
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	5 kWh
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	5 kWh
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	5 kWh
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	4 kWh
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	4 kWh
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	4 kWh
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	5 kWh
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	5 kWh
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	5 kWh



# MASTER LEDspot 230V













120°

90°


60°

# MASTER LEDspot 230V







# MASTER LEDspot 230V




## Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT  
4.9-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 940 60D




Accent Diagram - Master LED 4.9-50W GU10  
930 36D Dim




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D  
4.9-50W GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT  
3.7-35W GU10 927 36D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W  
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 930 60D

# MASTER LEDspot 230V


## Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W  
GU10 83036D5CT




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT  
6.2-80W GU10 927 36D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 4.8-50W  
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W  
GU10 930 36D


## Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W  
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 940 36D


## Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D




Beam diagram - Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

# MASTER LEDspot 230V

## Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W  
GU10 927 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W  
GU10 940 36D

