



PowerVision – energooszczędność

PowerVision MVF024

PowerVision to efektywny, uniwersalny projektor do oświetlania obiektów sportowych oraz ogólnego oświetlania terenu i fasad. Ta kompaktowa oprawa emituje równomiernie, dokładnie i skutecznie, średnioszeroką lub wąską wiązkę o wysokim stopniu kontroli ośnienia. Dzięki lampie MHN-LA 2000W/842, oddawaniu naturalnych barw ($R_a = 80$) i przyjemnej atmosferze ($T_c = 4200$ K) oprawy te dobrze nadają się do pracy ekip telewizyjnych i filmowych. Lampa MHN-LA 2000W/956 umożliwia spełnienie najwyższych wymagań związanych z telewizją kolorową HD ($R_a = 90$, $T_c = 5600$ K). Wbudowana w odbłyśnik osłona minimalizuje rozpraszanie światła i ośnienie. Zintegrowany system optyki, osprzętu i lampy w jednej obudowie zapewnia wysoką sprawność systemu oraz możliwość dobrej kontroli strumienia świetlnego. Wbudowana w odbłyśnik osłona minimalizuje rozpraszanie światła i ośnienie. Odporna konstrukcja przystosowana do wszystkich warunków pogodowych została zaprojektowana z myślą o łatwym celowaniu, prostym czyszczeniu i szybkiej konserwacji.

Korzyści

- Wysoko-efektywny projektor do oświetlenia sportowego i zewnętrznych terenów przemysłowych
- Niski poziom ośnienia, szeroki wybór optyk, duża sprawność, bardzo wysoka kontrola rozsyłu strumienia świetlnego
- Lampy MHN pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości światła pozwalającego na oświetlenie zgodnie z

Cechy

- Wytrzymała, kompaktowa konstrukcja przystosowana do wszystkich warunków pogodowych
- Obudowa mieści układ optyczny, osprzęt i lampę
- Wiązka szeroka, średnia lub wąska z niskim ośnieniem
- Oddawanie barw: Ra = 80; temperatura barwowa: 4200 K
- Łatwe regulowanie

Wniosek

- Obiekty sportowe
- Parkingi samochodowe
- Oświetlenie dużych obiektów architektonicznych
- Tereny przemysłowe

Specyfikacje

Typ	MVF024
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER MHN-FC / XW / 1000, 2000 W - 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 2000 W - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 1000 W - 1 x SON-T / E40 / 1000 W
Zawiera lampę	Tak (K albo barwa światła 740, 842 lub 956)
Optyka	Wiązka wąska (NB) Wiązka średnia (MB) Wiązka szeroka (WB)
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP), zewnętrzny, na osobnej płycie montażowej (ZVF320) Równoległy (PA), zewnętrzny, na osobnej płycie montażowej (ZVF320)
Opcje	Puszka przyłączeniowa (H) do wersji z lampami 1000 W do wyższych temperatur otoczenia w zastosowaniach wewnętrznych
Materiały i wykończenie	Korpus i pokrywa tylna: niekorodujący, wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Szkło: utwardzane chemicznie, 1,6 mm grubości (do wersji z lampami 2000 W), hartowane termicznie o grubości 3 mm (do wersji z lampami 1000 W) Zaczep montażowy: stal cynkowana ogniowo Odbłyśnik: aluminium anodyzowane, rozjaśnione 99,99% Zamki ze stali nierdzewnej Wykończenie w surowym aluminium


Instalacja	Na trawersie masztu lub słupa, suficie, ścianie oraz podłodze Proste urządzenie celujące i skala kątomierza do wstępnej regulacji Temperatura otoczenia na zewnątrz: 35°C (40°C w pomieszczeniu do wersji z lampą 1000 W z zewnętrzną puszką przyłączeniową) Współczynnik oporu (Cx): 1,08 Maksymalna regulacja w poziomie: -90 / +90° Regulacja zaczepu montażowego w zakresie 360°
Konserwacja	Dostęp do lampy przez otwarcie zacisków tylnej pokrywy (bez narzędzi) Wylłącznik bezpieczeństwa odcinający prąd podczas otwierania oprawy do lamp 2000 W (wymaga dodatkowego stycznika oferowanego przez innych producentów) Nie jest wymagane czyszczenie od środka
Uwagi	Oprawa wyposażona w aluminiową puszkę przyłączeniową z zapłonnikiem, instalowaną na osobnej płycie montażowej (ZVF320) Siatka druciana zapobiegająca wypadnięciu dużych kawałków szyby (w wersjach do lamp 2000 W) na wypadek pęknięcia Dostępne są wersje przygotowane do zasilania 220–240 V / 50 Hz lub 380–415 V / 50 Hz, zamawiane osobno
Główne zastosowania	Obiekty sportowe, parkingi, oświetlenie projektorowe obiektów architektonicznych, tereny przemysłowe

PowerVision MVF024

Versions



Więcej o produkcie



Łatwa wymiana lampy bez
naruszania pozycji

Akcesoria

Ordercode 26575900



Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Osprzęt	CONV
Liczba źródeł światła	1
Rodzina produktów	MVF024

Mechanika i korpus

Kolor	brak
-------	------

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Moc źródła światła	Typ optyki
02744900	MVF024 MHN- LA2000W 400V WB SI	-	MHN-LA	2000 W	szeroki rozsył
54777000	MVF024 HPI- T1000W K 230V NB	-	HPI-T	1000 W	wąski rozsył
54779400	MVF024 HPI- T1000W K 230V MB	-	HPI-T	1000 W	średni rozsył światłości
54781700	MVF024 HPI- T1000W K 230V WB	-	HPI-T	1000 W	szeroki rozsył
54782400	MVF024 MHN- LA2000W/842 400V NB SI	842 barwa biała neutralna	MHN-LA	2000 W	wąski rozsył
54783100	MVF024 MHN- LA2000W/842 400V MB SI	842 barwa biała neutralna	MHN-LA	2000 W	średni rozsył światłości
54784800	MVF024 MHN- LA2000W/842 400V WB SI	842 barwa biała neutralna	MHN-LA	2000 W	szeroki rozsył
29137700	MVF024 MHN- FC2000W/740 400V NB SI	740 barwa biała neutralna	MHN-FC	2000 W	wąski rozsył
29138400	MVF024 MHN- FC2000W/740 400V MB SI	740 barwa biała neutralna	MHN-FC	2000 W	średni rozsył światłości

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Moc źródła światła	Typ optyki
29139100	MVF024 MHN- FC2000W/740 400V WB SI	740 barwa biała neutralna	MHN-FC	2000 W	szeroki rozsył
29252700	MVF024 MHN- FC1000W/740 230V NB SI	740 barwa biała neutralna	MHN-FC	1000 W	wąski rozsył
29253400	MVF024 MHN- FC1000W/740 230V MB SI	740 barwa biała neutralna	MHN-FC	1000 W	średni rozsył światłości
29254100	MVF024 MHN- FC1000W/740 230V WB SI	740 barwa biała neutralna	MHN-FC	1000 W	szeroki rozsył
41629600	MVF024 SON- T1000W WB SI	-	SON-T	1000 W	szeroki rozsył
41630200	MVF024 SON- T1000W MB SI	-	SON-T	1000 W	średni rozsył światłości
41632600	MVF024 SON- T1000W K WB SI	-	SON-T	1000 W	szeroki rozsył
41633300	MVF024 SON- T1000W K MB SI	-	SON-T	1000 W	średni rozsył światłości
41634000	MVF024 SON- T1000W K NB SI	-	SON-T	1000 W	wąski rozsył

