



# PowerVision – iluminação com projectores com alto desempenho

## PowerVision MVF024

PowerVision é uma iluminação com projectores de alto desempenho e finalidade geral para iluminação de desporto, iluminação geral de áreas e de fachadas. Esta luminária compacta distribui um feixe de brilho reduzido largo, médio ou estreito de forma equilibrada, com precisão e eficiência. Com a lâmpada MHN-LA 2000 W/842, a composição de cores naturais ( $Ra = 80$ ) e a atmosfera confortável ( $Tc = 4200$  K) são adequadas a televisores e cinema. A lâmpada MHN-LA 2000W/956 está em conformidade com os requisitos CTV internacionais mais exigentes ( $Ra = 90$ ,  $Tc = 5600$  K). Um rebordo incorporado no conjunto do reflector minimiza a luz dispersa e o brilho. Sistema integrado de ópticas, controlo e lâmpada num único compartimento, assegurando uma elevada eficiência e um bom controlo do feixe. O rebordo incorporado no conjunto do reflector minimiza a luz dispersa e o brilho. A construção para todas as condições climáticas da luminária foi concebida para um direccionamento fácil, limpeza fácil e assistência rápida.

### Benefícios

- Iluminação com projectores de alto desempenho e finalidade geral para iluminação de desporto, iluminação geral de áreas e de fachadas
- A luminária compacta distribui um feixe de brilho reduzido largo, médio ou estreito de forma equilibrada, com precisão e eficiência e um mínimo de luz dispersa e de encandeamto
- As lâmpadas MHN disponíveis proporcionam uma composição de cores naturais e uma atmosfera confortável, adequadas para a televisão e cinema, ou até mesmo para o cumprimento dos mais exigentes requisitos internacionais de CTV

## PowerVision MVF024

### Características

- Construção resistente e compacta para todas as condições climáticas
- Sistema integrado de ópticas, controlo e lâmpada num único compartimento
- Feixe largo, médio ou estreito de brilho reduzido
- Composição de cores: Ra = 80; temperatura de cor: 4200 K
- Direcção fácil


### Aplicação

- Desporto
- Parques de estacionamento
- Iluminação arquitectural com projectores
- Áreas industriais

### Versions



### Detalhes do produto



## PowerVision MVF024

### Informações gerais

Marca CE	CE
Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Marca ENEC	ENEC
Equipamento	CONV
Código da família das lâmpadas	MHN-FC
Número de fontes de luz	1
Tipo de ótica	feixe estreito
Código da família de produtos	MVF024

### Dados mecânicos e de revestimento

Cor	Não
-----	-----

### Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada
29137700	MVF024 MHN-FC2000W/740 400V NB SI	2000 W
29252700	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V NB SI	1000 W

