



MVF403 Arena Vision

ArenaVision MVF403 C

С момента своего появления в 1988 г. Philips ArenaVision лидирует в сегменте прожекторного освещения спортивных сооружений, большинство из которых должны соответствовать строжайшим требованиям к ТВ-трансляциям национальных и международных соревнований. ArenaVision — это интегрированная система, поставляемая в рамках комплексного решения от одного производителя. Philips является единственной компанией, предоставляющей все технологии — от ламп и ПРА до прожекторов — в тесной функциональной взаимосвязи. Благодаря ArenaVision основные конструктивные особенности ламп, оптики и ПРА служат единой цели: создать наилучшую заливающую подсветку с многолетним сроком эффективной работы. ArenaVision MVF403 — это идеальное решение для освещения закрытых спортивных арен, спортивных сооружений под открытым небом и других объектов. Светильник комплектуется множеством отражателей и ламп с широким ассортиментом дополнительных систем и тремя уровнями выходной мощности для любого применения.

Преимущества

- очистка внутренних частей не требуется

Характеристики

- Оснащенная уникальными овальными линзами лампа MHN-SA 2000W гарантирует максимальную эффективность системы и наилучшее освещение объектов
- Встроенный отражатель еще больше уменьшает рассеяние света и бликование
- Доступ через заднюю панель для удобной замены лампы
- Пыле- и водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP65, внутренняя очистка не требуется
- Модель лампы MHN-LA по умолчанию оснащена серийным запалом и клеммной коробкой в алюминиевом соединительном блоке на кронштейне.
- Проволочная сетка предотвращает выпадение больших кусков стекла
- Прожектор оснащен дополнительным защитным выключателем для обесточивания светильника при открытии (требует дополнительного контактора от сторонних производителей)
- Модели для архитектурной подсветки с направленным вниз освещением (MHN-LA 1000W и MHN-SA 1800W напряжением 220–240 В)
- Интегрированные оптические системы, ПРА и поперечные лампы MHN-SA 1800W, MHN-SA 2000W или MHN-LA 1000W в одном корпусе гарантируют качественное освещение без бликования.

Применение

- Освещение открытых спортивных сооружений
- Архитектурный светильник заливающей подсветки
- Спортивные залы

Versions



Общая информация	
Тип оптического плафона/линзы	No
ПРА	CONV
Код лампового семейства	MHN-LA
Мощность лампы	1000 W
Количество источников света	1

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401054680	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A1	Beam category A1 (A1)
911401054780	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A2	Beam category A2 (A2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401054880	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A3	Beam category A3 (A3)
911401054980	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A4	Beam category A4 (A4)

ArenaVision MVF403 C

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401055080	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A5	Beam category A5 (A5)
911401055180	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A6	Beam category A6 (A6)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401055280	MVF403 C 1xMHN-LA1000W 220-240V A7	Beam category A7 (A7)

