



ArenaVision MVF404

— 卓越的光學效率

ArenaVision MVF404 投光燈

ArenaVision MVF404 泛光燈 — 專為室外運動場而設 — 針對運動場地提供理想光源，確保運動員充分展現實力，更使得電視機前的觀眾及現場球迷，都能感受激增的臨場感和情緒張力。ArenaVision MVF404 燈具採用飛利浦創新的 MHN-SE 2000 W 高輸出精巧單端頭金屬鹵素燈泡，以及高科技一體成形精密光學元件，提供前所未有的照明光學效率。此種 2 kW 的泛光燈，燈管安裝與更換皆十分容易，完全符合 IP65 防護等級標準，採用新型安全單板 (safety knife) 連接型式，與突破傳統的電子熱起動光纖燈管，除此以外完全保留飛利浦 ArenaVision 系統的所有優點。

优点

- 搭載全新精巧單端頭燈泡的創新泛光燈，專為 ArenaVision 而開發，讓運動賽事更加精采絕倫
- 全新的石英金屬鹵化燈，演色性絕佳，符合最嚴苛的照明和電視廣播要求
- 全新的燈泡與特殊光學元件，確保最高的光學效率，精確的光線分佈，溢散光降至最低

特点

- High-output compact single-ended metal-halide lamp with excellent color rendering
- Dedicated precision optics
- IP65
- Safety knife connector system
- Electronic hot-restrike
- Flicker-free light version for super-slow-motion cameras

应用

- Outdoor sport stadiums

规格

型號	MVF404	光源	HID (氣體放電式燈):
----	--------	----	-----------------

ArenaVision MVF404 投光燈

	- 1 顆 MASTER MHN-SE HO / GX22-HR / 2000 W
內含燈管	是 (燈光顏色 956)
光學片	光束種類 B1 (B1)
	光束種類 B2 (B2)
	光束種類 B3 (B3)
	光束種類 B4 (B4)
	光束種類 B5 (B5)
	光束種類 B6 (B6)
	光束種類 B7 (B7)
	光束種類 B8 (B8)
光學片蓋	下照燈 (DOWN) 與上照燈 (UP) 版本的前擋玻璃
啟動器	串聯式 (SI)，整合式
	熱起動光纖燈管，電子式 (HRE)，整合式

规格

安裝	安裝在桃燈架、天花板、牆壁與地板
	燈管安裝容易，單手即可裝上或取下燈管
	外殼頂部與底部皆有精密的瞄準裝置，可搭配 ZVF403 PAD 配備使用
	固定燈罩調整角度： 360°
	室外周圍溫度： 35°C (25°C 室內)
	阻力係數 (Cx)： 0.93
	70° 位置燈光投射面積： 0.20 m
	水平至最大調整角度： -90 / +90°
維護	安裝更換燈管只需打開後蓋夾片即可 (無須工具)
	配備單板式連接裝置，後背蓋一旦開啟，即自動切斷主電源 (無須額外使用繼電器或接觸器及其他額外配線)
	無須清理內部

選配	方向記憶 (AM)，在燈具維修時，記住原有燈具的光線投射方向
	熱起動光纖燈管版本，斷電過後能立即回復原有燈光亮度
	提供建築照明專用的上照燈款式
	熱帶地區專用的特製電纜套管
材質與外型	外殼和後蓋：非腐蝕性、高壓鋁鑄件
	玻璃：化學強化，3 mm 厚 (下照燈版)，陶瓷 3 mm 厚 (上照燈版)
	固定燈罩：熱浸鍍鋅，塗漆鋼片
	夾片：不銹鋼 (固定背蓋用)
	反光罩：電鍍、亮面處理 99.99% 鋁質
	表面為粗鋁色澤



配件	外部遮光片 (ZVF403 GS)，精密型 (ZVF403 PAD) 瞄準裝置
附註	安裝底座的鋁製接線盒上配備有串聯式啟動器 (SI) 與配線盤
	建築照明專用的彩色濾鏡需訂製
	金屬網可防止大片玻璃墜落
	可選購預先配線完成的 380 - 415 V / 50 Hz 電路盤 (ZVF320)，但須分開訂購
主要應用	室外體育場

Versions




ArenaVision MVF404 投光燈

产品详细



內建安全性單板式連接裝置，後背蓋一旦開啟，即自動切斷主電源



ArenaVision MVF404 與燈罩上接線盒的側視圖



MVF404 附 B3 光學元件



MVF404 附 B4 光學元件



應用	
機械衝擊保護規範	IK08
基本資訊	
CE 標誌	CE
光源色彩	956
光學燈罩/鏡頭類型	DOWN
裝置	-
燈具系列代碼	MHN-SEH
燈具功率	2000 W
光源數	1
產品系列代碼	MVF404
初始性能	
初始相關色溫	5600 K

基本資訊		
Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
910502219718	MVF404 MHN-SEH2000W/956 380-415V B3 SI A	光束 類別 B3
910502220518	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE AM	光束 類別 B4

