



OptiFlood – kordában tartja a fényt

OptiFlood MVP506

Az OptiFlood MVP506 egy stílusos fényvető, melynek esztétikus megjelenése lehetővé teszi mind az építészeti jellegű alkalmazásokat, mind a szabadidős sportpályák és általános térvilágítási feladatok ellátását. Az aszimmetrikus optika fényeloszlása minimalizálja a szórt fényt. A reflektorok választéka – aszimmetrikus és útvilágító POT – rugalmas alkalmazási lehetőségeket kínál. Az OptiFlood MVP506 jó színvisszaadású fémhalogén vagy gazdaságos nátrium fényforrásokkal működtethető. A célzómechanika a lámpatest szerves részét képezi, így nem zavarja az esztétikai megjelenést. Egy kiegészítőként rendelhető optikai elem (szoknya) lehetővé teszi a fény csökkentését közvetlenül a lámpatest alatt.

Előnyök

- Környezetbarát aszimmetrikus fényvetőrendszerek általános területvilágításhoz, valamint biztonsági és ipari területvilágításhoz
- Kategóriája legjobb optikai rendszere a pontosan szabályozható fényeloszlás érdekében, a nem szándékosan szórt és a kiszűrődő fény kiküszöböléséhez
- A kis méret és a tetszetős kialakítás révén az OptiFlood olyan alkalmazási területeken is használható, ahol a kialakítás és a megjelenés legalább olyan fontos, mint a műszaki teljesítmény

Szolgáltatások

- Kompakt forma és vonzó kialakítás
- Két reflektortípus: aszimmetrikus és útvilágítási POT-optika
- Támogatja a CosmoPolis fém-halogén lámpákat, a nagynyomású nátriumlámpákat és a MASTERColour CDM Elite MW lámpákat is
- LED-változatban is elérhető

Alkalmazás

- Sportalkalmazások
- Általános területvilágítás
- Parkolók
- Építészeti fényárvilágítás

termékjellemzők

Típus	MVP506
Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150, 250 W - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250, 400, 600 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K vagy 828, 942 színhőmérséklet)
Előtét (beépített)	Elektromagnetikus 230 V / 50 Hz Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronikus (EB)
Optika	Nyitott CT-POT (OR) optika CosmoPolis-hoz, 150 és 250 W CDM-T, CDO-TT és SON-T fényforrásokhoz Aszimmetrikus (A) 150 - 600 W fényforrásokhoz, kivéve CDM-T változatok
Gyújtó	Félpárhuzamos, önleállós (ST)
Opciók	II. érintésvédelmi osztály
Anyagok és bevonat	Ház: nagynyomáson öntött alumínium, nem korrodáló Üveg: hőedzett, 4 mm vastag Klipsz: rozsdamentes acél Reflektor: tiszta, eloxált alumínium, magas reflexiójú

Szín	'Nyers' alumínium vagy szürke (GR) RAL színek kérésre elérhetők
Szerelés	Oszlopra, mennyezetre, falra vagy földre Függeszthető bura az egyszerű hozzáférésért A célzógyűrű a házba és a szerelőelembe van építve Környezeti hőmérséklet: 35°C (25°C beltérben) Javasolt szerelési magasság: 8 - 14 m Állítható döntési szög: 15° Max SCx érték az oldalán: 0.10 m Max állítás a vízszintestől: - 180 - +180° Max függőleges állítás: - 90 - +90° Felfelé világító üzemmódban csak beltéren alkalmazható
Karbantartás	Az előtétüveg kinyitása után a felszerelés egyszerűen elvégezhető illetve a fényforrás és a szerelvénylap könnyen hozzáférhető
Kiegészítő elemek	Rácsos háló, optikai szoknya Oszlopra szerelőelemek (egykarú, dupla, tripla és négyszeres) kérésre elérhetők
Fő alkalmazások	Sport, általános térvilágítás, parkolók, építészeti fényárvilágítás

Versions



OptiFlood MVP506

Termék részletei



Egyszerű felszerelés és karbantartás



A teljesen kinyitható bura könnyű hozzáférést biztosít a belső alkatrészekhez



Két rozsdamentes acél klipsz nyitásával érhető el a belső rész



Tartozékok

Ordercode 72307500



Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütdésvédelmi kód IK09

Általános információ

CE jelölés	CE mark
Optika/lencse típusa	FG
Káprázáskorlátozó tartozékok	No
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
A fényforrások száma	1
Termékcsalád kódja	MVP506

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Működtető szerelvény	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	-	CONV	SON-TTP	150 W	Aszimmetrikus

OptiFlood MVP506

Order Code	Full Product Name	Működtető		Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
		A fényforrás színe	szerelvény			
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	Aszimmetrikus
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	-	CONV	SON-TPP	400 W	Aszimmetrikus
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	-	CONV	CDO-TT	150 W	Aszimmetrikus
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	942 semleges fehér	CONV	CDM-T	150 W	Nyitott CT-pot
72315000	MVP506 SON-TTP250W K II A SS	-	CONV	SON-TPP	250 W	Aszimmetrikus
72316700	MVP506 SON-TTP400W K II A SS	-	CONV	SON-TPP	400 W	Aszimmetrikus
72376100	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST	830 meleg fehér	CONV	CDM-T	250 W	Nyitott CT-pot
72351800	MVP506 SON-TTP150W II A SS	-	CONV	SON-TPP	150 W	Aszimmetrikus
72442300	MVP506 CDO-TT250W OR ST	-	CONV	CDO-TT	250 W	Nyitott CT-pot
72443000	MVP506 SON-TTP150W OR ST	-	CONV	SON-TPP	150 W	Nyitott CT-pot
72444700	MVP506 SON-TTP250W OR ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	Nyitott CT-pot
72459100	MVP506 CPO-TW60W K EB OC	-	EB	CPO-TW	60 W	Optika CosmoPolis fényforráshoz
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	210 W	Aszimmetrikus
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	315 W	Aszimmetrikus
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	210 W	Nyitott CT-pot
29869700	MVP506 SON-TTP250W A25-NB ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	Asymmetrical axis angle 25° narrow beam
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	942 semleges fehér	EB	CDM-TMW	315 W	Aszimmetrikus
72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	-	CONV	SON-TPP	150 W	Aszimmetrikus
72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	Aszimmetrikus
72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	-	CONV	SON-TPP	400 W	Aszimmetrikus
72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	-	CONV	CDO-TT	150 W	Aszimmetrikus
72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	942 semleges fehér	CONV	CDM-T	150 W	Nyitott CT-pot
72324200	MVP506 SON-TTP250W K II A GR SS	-	CONV	SON-TPP	250 W	Aszimmetrikus
72325900	MVP506 SON-TTP400W K II A GR SS	-	CONV	SON-TPP	400 W	Aszimmetrikus
72448500	MVP506 SON-TTP250W OR GR ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	Nyitott CT-pot
72460700	MVP506 CPO-TW140W K EB OC	-	EB	CPO-TW	140 W	Optika CosmoPolis fényforráshoz
72462100	MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR	-	EB	CPO-TW	140 W	Optika CosmoPolis fényforráshoz
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	210 W	Aszimmetrikus
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	315 W	Aszimmetrikus
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	210 W	Nyitott CT-pot
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	930 meleg fehér	EB	CDM-TMW	315 W	Nyitott CT-pot
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	942 semleges fehér	EB	CDM-TMW	315 W	Aszimmetrikus
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	942 semleges fehér	EB	CDM-TMW	315 W	Nyitott CT-pot

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Szín	Order Code	Full Product Name	Szín
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	ALU	29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	ALU
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	ALU	29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	ALU
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	ALU	29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	ALU
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	ALU	29869700	MVP506 SON-TTP250W A25-NB ST	ALU
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	ALU	29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	ALU
72315000	MVP506 SON-TTP250W K II A SS	ALU	72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	GR
72316700	MVP506 SON-TTP400W K II A SS	ALU	72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	GR
72376100	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST	ALU	72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	GR
72351800	MVP506 SON-TTP150W II A SS	ALU	72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	GR
72442300	MVP506 CDO-TT250W OR ST	ALU	72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	GR
72443000	MVP506 SON-TTP150W OR ST	ALU	72324200	MVP506 SON-TTP250W K II A GR SS	GR
72444700	MVP506 SON-TTP250W OR ST	ALU	72325900	MVP506 SON-TTP400W K II A GR SS	GR
72459100	MVP506 CPO-TW60W K EB OC	ALU	72448500	MVP506 SON-TTP250W OR GR ST	GR

OptiFlood MVP506

Order Code	Full Product Name	Szín
72460700	MVP506 CPO-TW140W K EB OC	GR
72462100	MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR	GR
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	GR
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	GR

Order Code	Full Product Name	Szín
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	GR
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	GR
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	GR
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	GR

