



OptiFlood – kontrola światła przeszkadzającego

OptiFlood MVP506

OptiFlood MVP506 to elegancki projektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i olśnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

Korzyści

- Przyjazne dla środowiska asymetryczne systemy reflektorowe służące do zapewniania oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia bezpieczeństwa i oświetlenia terenów przemysłowych
- Najlepszy w tej klasie system optyczny dla dokładnego kontrolowania rozsyłu światła, pozwalający zapobiegać występowaniu niekontrolowanego światła rozproszonego
- Kompaktowy kształt i estetyczne wzornictwo pozwalają stosować rozwiązanie OptiFlood tam, gdzie wzornictwo i wygląd są tak samo ważne jak osiągi techniczne.

OptiFlood MVP506

Cechy

- Kompaktowy kształt i przyjemny dla oka wygląd
- Dwa rodzaje odbłyśników — asymetryczny oraz POT do oświetlenia dróg
- Możliwość zamontowania lamp metalohalogenkowych CosmoPolis, wysokoprężne lampy sodowe albo lampy MASTERColour CDM Elite MW
- Dostępna również w wersji LED

Zastosowanie

- Oświetlenie obiektów sportowych
- Ogólne oświetlenie obszarów zewnętrznych
- Parkingi samochodowe
- Oświetlenie dużych obiektów architektonicznych

Specyfikacje

Typ	MVP506
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PG12 / 60, 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150, 250 W - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250, 400, 600 W
Zawiera lampę	Tak (K lub barwa światła 828 lub 942)
Osprzęt	Elektromagnetyczny 230 V / 50 Hz Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Elektroniczny (EB)
Optyka	Otwarta optyka CT-POT (OR) do wersji z lampami CosmoPolis, CDM-T, CDO-TT oraz SON-T Asymetryczna (A) do wersji z lampami 150–600W oprócz CDM-T
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy, samowylączający (ST)
Opcje	Klasa bezpieczeństwa II
Materiały i wykończenie	Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, niekorodujący Szkło: utwardzane termicznie, grubość 4 mm Zamki: stal nierdzewna Odbłyśnik: czyste, anodyzowane aluminium, o wysokim współczynniku odbicia

Kolor	„Surowe” aluminium lub szary (GR) Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Instalacja	Na trawersie słupa, suficie, ścianie oraz podłożu Szyba przednia dzięki przegubowi zapewnia łatwy dostęp Ułatwiający regulację kątomierz jest zintegrowany z korpusem i zaczepem Temperatura otoczenia na zewnątrz: 35°C (25°C w pomieszczeniu) Zalecana wysokość montażowa: 8–14m Regulacja nachylenia: 15° Maksymalna wartość SCx: 0,10 m Maksymalna regulacja w poziomie: - 180 do +180° Maksymalna regulacja w pionie: - 90 do +90°
Konserwacja	Dostęp do komory lampy i osprzętu poprzez otwarcie szyby przedniej na przegubach umożliwia wymianę lampy Nie jest wymagane czyszczenie od środka
Akcesoria	Oslona optyczna Stylowe zaczepy do montażu na słupie (pojedyncze, podwójne, potrójne i poczwórne) dostępne na zamówienie
Główne zastosowania	Tereny sportowe, tereny przemysłowe, parkingi, oświetlenie projektorowe obiektów architektonicznych

Wersje



OptiFlood MVP506

Więcej o produkcie

Łatwa instalacja i konserwacja



Dostęp do wnętrza uzyskuje się, otwierając dwa zamki ze stali nierdzewnej



Całkowite otwarcie pokrywy przedniej zapewnia doskonały dostęp do wszystkich elementów



Akcesoria

Kod zamówieniowy 72307500



Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK09

Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG
Akcesoria osłony przeciwośnieniowej	brak
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 5 s
Liczba źródeł światła	1
Rodzina produktów	MVP506

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Osprzęt	Kod rodziny źródła światła	Moc źródła światła	Typ optyki
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	-	CONV	SON-TTP	150 W	asymetryczny

OptiFlood MVP506

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Osprzęt	Kod rodziny źródła światła	Moc źródła światła	Typ optyki
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	asymetryczny
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	-	CONV	SON-TPP	400 W	asymetryczny
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	-	CONV	CDO-TT	150 W	asymetryczny
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	942 barwa biała neutralna	CONV	CDM-T	150 W	otwarty CT-POT
72376100	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST	830 barwa ciepło-biała	CONV	CDM-T	250 W	otwarty CT-POT
72442300	MVP506 CDO-TT250W OR ST	-	CONV	CDO-TT	250 W	otwarty CT-POT
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	210 W	asymetryczny
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	315 W	asymetryczny
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	210 W	otwarty CT-POT
29870300	MVP506 SON-TTP250W A25-WB ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	asymetryczny, duża rozbieżność użyteczna 25° (A25)
29871000	MVP506 SON-TTP400W A25-NB ST	-	CONV	SON-TPP	400 W	asymetryczny, mała rozbieżność użyteczna 25°
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	942 barwa biała neutralna	EB	CDM-TMW	315 W	asymetryczny
72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	-	CONV	SON-TPP	150 W	asymetryczny
72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	asymetryczny
72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	-	CONV	SON-TPP	400 W	asymetryczny
72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	-	CONV	CDO-TT	150 W	asymetryczny
72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	942 barwa biała neutralna	CONV	CDM-T	150 W	otwarty CT-POT
72448500	MVP506 SON-TTP250W OR GR ST	-	CONV	SON-TPP	250 W	otwarty CT-POT
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	210 W	asymetryczny
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	315 W	asymetryczny
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	210 W	otwarty CT-POT
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	930 barwa ciepło-biała	EB	CDM-TMW	315 W	otwarty CT-POT
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	942 barwa biała neutralna	EB	CDM-TMW	315 W	asymetryczny
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	942 barwa biała neutralna	EB	CDM-TMW	315 W	otwarty CT-POT

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor	Order Code	Full Product Name	Kolor
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	ALU	72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	GR
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	ALU	72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	GR
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	ALU	72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	GR
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	ALU	72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	GR
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	ALU	72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	GR
72376100	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST	ALU	72448500	MVP506 SON-TTP250W OR GR ST	GR
72442300	MVP506 CDO-TT250W OR ST	ALU	29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	GR
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	ALU	29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	GR
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	ALU	29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	GR
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	ALU	29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	GR
29870300	MVP506 SON-TTP250W A25-WB ST	ALU	29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	GR
29871000	MVP506 SON-TTP400W A25-NB ST	ALU	29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	GR
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	ALU			

