



OptiFlood – zabraňuje rušivému svetlu

OptiFlood MVP506

OptiFlood MVP506 je štýlový svetlomet určený pre športoviská, osvetlenie priestranstiev a tiež pre architektonické aplikácie. Vynikajúco zabraňuje vzniku rušivého svetla a oslnenia. Možnosť výberu reflektora – asymetrického alebo POT pre uličné osvetlenie – zaisťuje flexibilitu aplikácií. Svetidlo OptiFlood MVP506 môže byť osadené halogenidovou výbojkou s dobrým podaním farieb alebo vysokotlakovou sodíkovou výbojkou pre úspornú prevádzku. Mechanizmus na nastavenie uhla sklonu je integrovaný priamo do telesa svetidla. Ako príslušenstvo je k dispozícii optická clona, ktorá znižuje úroveň osvetlenia priamo pod nainštalovaným svetlometom.

Výhody

- Asymetrické svetlomety šetrné k životnému prostrediu, ktoré slúžia na osvetľovanie bežných priestranstiev, ale aj na osvetľovanie zabezpečených či priemyselných zón
- Optický systém - najlepší vo svojej triede, umožňuje presné riadenie vyžarovania svetla a zabraňuje tak nežiadúcemu vyžarovaniu svetla
- Vďaka kompaktnému tvaru a príjemnému dizajnu možno svetidlá OptiFlood používať všade tam, kde sú dizajn a vzhľad rovnako dôležité ako technický výkon.

Vlastnosti

- Compact shape and pleasing design
- Two types of reflector – asymmetric or road-lighting POT optics
- Can accommodate CosmoPolis metal-halide lamps, high-pressure sodium lamps, and MASTERColour CDM Elite MW lamps
- Also available in a LED version

OptiFlood MVP506

Aplikácie

- Sports lighting
- General area lighting
- Car parks
- Architectural floodlighting

Špecifikácia

Typ	MVP506
Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 60, 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 150, 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 150, 250 W - 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 150, 250, 400, 600 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K alebo farba svetla 828 alebo 942)
Predradník (integrovany)	Elektromagnetický 230 V / 50 Hz Elektronický 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronický (EB)
Optika	Otvorená CT-POT (OR) optika pre CosmoPolis, 150 a 250 W CDM-T, CDO-TT a SON-T verzie Asymetrická (A) pre 150 - 600 W verzie, okrem CDM-T
Zapaľovač	Semiparalelný s poistkou (ST)
Možnosti	Bezpečnostná trieda 2
Materiál a povrchová úprava	Teleso: vysokotlakový odliatok hliníka, nehrdzavejúci Teleso: tepelne tvrdené, 4 mm hrubé Svorky: nehrdzavejúca oceľ Reflektor: čistý anodizovaný hliník, vysokoodrazný

Farba	Povrch z prírodného hliníka alebo sivej farby (GR) Ďalšie RAL farby sú k dispozícii na požiadanie
Montáž	Na stĺp, stropná, nástenná alebo podlahová Svorky na prednom kryte pre jednoduchý prístup Zameriavací uhlomer zabudovaný na telese a konzole Teplota okolia: 35°C (25°C v interiéri) Odporúčaná montážna výška: 8 - 14 m Uhol nastavenia sklonu: 15° Najviac bočne namáhaný povrch: 0,10 m Max. horizontálne nastavenie: - 180° do +180° Max. vertikálny sklon: - 90° do +90° Nepriame osvetlenie určené len pre interiér
Údržba	Pristup k výbojke a predradníku po otvorení čelného krytu Nevyžaduje sa žiadne vnútorné čistenie
Príslušenstvo	Kryt káblov, optický kryt Štylové montážne konzoly na stĺpy (jednoduché, dvojité, trojité, štvorité) sú k dispozícii na požiadanie
Hlavné aplikácie	Športoviská, bežné priestranstvá, parkoviská, architektonické osvetlenie

Versions



OptiFlood MVP506

Podrobnosti o produkte

Jednoduchá montáž a údržba



Otvorený čelný kryt umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým komponentom



Prístup k výbojke otvorením dvoch svoriek z nehrdzavejúcej ocele



Príslušenstvo

Ordercode 72307500



Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK09

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Typ optického krytu/šošovky FG

Príslušenstvo clony proti oslneniu No

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C,
trvanie 5 s

Počet svetelných zdrojov 1

Kód radu produktov MVP506

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja	Typ optiky
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	-	CONV	SON-TTP	150 W	Asymetrický
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	-	CONV	SON-TTP	250 W	Asymetrický

OptiFlood MVP506

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja	Typ optiky
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	-	CONV	SON-TTP	400 W	Asymetrický
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	-	CONV	CDO-TT	150 W	Asymetrický
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	942 neutrálna biela	CONV	CDM-T	150 W	Otvorený CT-pot
72315000	MVP506 SON-TTP250W K II A SS	-	CONV	SON-TTP	250 W	Asymetrický
72316700	MVP506 SON-TTP400W K II A SS	-	CONV	SON-TTP	400 W	Asymetrický
72376100	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST	830 teplá biela	CONV	CDM-T	250 W	Otvorený CT-pot
72351800	MVP506 SON-TTP150W II A SS	-	CONV	SON-TTP	150 W	Asymetrický
72442300	MVP506 CDO-TT250W OR ST	-	CONV	CDO-TT	250 W	Otvorený CT-pot
72443000	MVP506 SON-TTP150W OR ST	-	CONV	SON-TTP	150 W	Otvorený CT-pot
72444700	MVP506 SON-TTP250W OR ST	-	CONV	SON-TTP	250 W	Otvorený CT-pot
72459100	MVP506 CPO-TW60W K EB OC	-	EB	CPO-TW	60 W	Optika pre CosmoPolis
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	210 W	Asymetrický
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	315 W	Asymetrický
29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	210 W	Otvorený CT-pot
29869700	MVP506 SON-TTP250W A25-NB ST	-	CONV	SON-TTP	250 W	Asymmetrical axis angle 25° narrow beam
29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	942 neutrálna biela	EB	CDM-TMW	315 W	Asymetrický
72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	-	CONV	SON-TTP	150 W	Asymetrický
72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	-	CONV	SON-TTP	250 W	Asymetrický
72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	-	CONV	SON-TTP	400 W	Asymetrický
72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	-	CONV	CDO-TT	150 W	Asymetrický
72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	942 neutrálna biela	CONV	CDM-T	150 W	Otvorený CT-pot
72324200	MVP506 SON-TTP250W K II A GR SS	-	CONV	SON-TTP	250 W	Asymetrický
72325900	MVP506 SON-TTP400W K II A GR SS	-	CONV	SON-TTP	400 W	Asymetrický
72448500	MVP506 SON-TTP250W OR GR ST	-	CONV	SON-TTP	250 W	Otvorený CT-pot
72460700	MVP506 CPO-TW140W K EB OC	-	EB	CPO-TW	140 W	Optika pre CosmoPolis
72462100	MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR	-	EB	CPO-TW	140 W	Optika pre CosmoPolis
29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	210 W	Asymetrický
29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	315 W	Asymetrický
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	210 W	Otvorený CT-pot
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	930 teplá biela	EB	CDM-TMW	315 W	Otvorený CT-pot
29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	942 neutrálna biela	EB	CDM-TMW	315 W	Asymetrický
29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	942 neutrálna biela	EB	CDM-TMW	315 W	Otvorený CT-pot

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba	Order Code	Full Product Name	Farba
72019700	MVP506 SON-TTP150W K A ST	Hliník	29655600	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	Hliník
72020300	MVP506 SON-TTP250W K A ST	Hliník	29869700	MVP506 SON-TTP250W A25-NB ST	Hliník
72021000	MVP506 SON-TTP400W K A ST	Hliník	29985400	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	Hliník
72025800	MVP506 CDO-TT150W K A ST	Hliník	72027200	MVP506 SON-TTP150W K A GR ST	Šedá
72026500	MVP506 CDM-T150W/942 OR ST	Hliník	72028900	MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	Šedá
72315000	MVP506 SON-TTP250W K II A SS	Hliník	72029600	MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	Šedá
72316700	MVP506 SON-TTP400W K II A SS	Hliník	72033300	MVP506 CDO-TT150W K A GR ST	Šedá
72376100	MVP506 CDM-T250W/830 OR ST	Hliník	72034000	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST	Šedá
72351800	MVP506 SON-TTP150W II A SS	Hliník	72324200	MVP506 SON-TTP250W K II A GR SS	Šedá
72442300	MVP506 CDO-TT250W OR ST	Hliník	72325900	MVP506 SON-TTP400W K II A GR SS	Šedá
72443000	MVP506 SON-TTP150W OR ST	Hliník	72448500	MVP506 SON-TTP250W OR GR ST	Šedá
72444700	MVP506 SON-TTP250W OR ST	Hliník	72460700	MVP506 CPO-TW140W K EB OC	Šedá
72459100	MVP506 CPO-TW60W K EB OC	Hliník	72462100	MVP506 CPO-TW140W K EB OC GR	Šedá
29647100	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	Hliník	29649500	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	Šedá
29648800	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	Hliník	29650100	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	Šedá

OptiFlood MVP506

Order Code	Full Product Name	Farba	Order Code	Full Product Name	Farba
29657000	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	Šedá	29989200	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	Šedá
29658700	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	Šedá	29991500	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	Šedá

