



OptiVision – et banebrytende overlys

OptiVision MVP507

OptiVision er en asymmetrisk overlysarmatur med kompakte dimensjoner og ekstremt høy effektivitet. Den er tilgjengelig med smale, middels og brede stråler. Den gir maksimal fleksibilitet, begrenser spilllys, gir gode muligheter for blindingseffekt samt hindrer lyslekkasje oppover. OptiVision har plass til metallhalogenslyskilder for god fargegjengivelse eller høytrykks natriumlyskilder for økonomisk drift.

Fordeler

- Banebrytende asymmetrisk downlight-armatur – liten i størrelse, høy effektivitet
- Leveres med smal, medium og bred stråle for fleksibel bruk – skarp stråleavskjæring for enestående kontroll av lyslekkasje, blendingsreduksjon og lyslekkasje oppover
- Kan brukes med damplamper eller for god fargegjengivelse eller natriumlamper med høyt trykk for økonomisk drift

Funksjoner

- Kompakte dimensjoner
- Høy effektivitet,
- Kan brukes med damplamper eller natriumlamper med høyt trykk
- Velg mellom bred, medium eller smal stråle
- Kontroll av lyslekkasjer (også oppover) og blinding

Søknad

- Sportsområder
- Industriområder
- parkeringsplasser