



# La nuova lampada alogena lineare - Formato compatto, vivida luce bianca

## Plusline ES Compact

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.

### Vantaggi

- Brillante luce alogena per creare l'atmosfera giusta
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costo di sostituzione inferiore grazie al numero maggiore di ore di funzionamento

### Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Stesso formato per la sostituzione diretta delle lampade alogene esistenti
- Durata: 2000 ore
- Posizione di funzionamento universale

### Applicazione

- Illuminazione generale in negozi, ristoranti, hotel, gallerie, esposizioni e musei.
- Illuminazione decorativa per esterni: cartelloni pubblicitari, esposizioni e parcheggi

# Plusline ES Compact

## Versions



## Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

