



Yeni halojen lineer – kompakt şekilli, keskin beyaz ışık

Plusline ES Compact

Üstün kalite ve güvenilirlik sağlayan, şebeke voltajı kullanan halojen lineer lamba. Çok uzun kullanım ömrü ve keskin halojen ışığı sunar. Dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm.

Faydaları

- Doğru atmosferi yaratmak için parlak, canlı halojen ışık
- Farklı parlaklık gereksinimlerini karşılamak için %0 – 100 arasında tamamen karartılabilir
- Daha uzun yanık kalma saatleri sayesinde daha düşük yenileme maliyeti

Özellikler

- Mükemmel renksel geriverim indeksine sahip (Ra=100) üstün kaliteli ışık
- Mevcut halojen lambaların doğrudan yenilenmesi için aynı boyutta
- Kullanım Ömrü: 2000 saat
- Evrensel yanma konumu

Uygulama

- Mağazalar, restoranlar, oteller, galeriler, sergiler ve müzelerdeki genel aydınlatma. Dekoratif dış mekân: panolar, sergiler ve otopark alanları

Plusline ES Compact

Versions



Boyutlu çizim



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

