



Ο νέος γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου – καθαρό λευκό φως

Plusline ES Small

Γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φως αλογόνου. Ιδανική λύση για διακοσμητικά φωτιστικά και για ασφάλεια ή προβολείς φωτισμού εργασίας.

Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης λόγω των περισσότερων ωρών λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Ίδιο μέγεθος για την απευθείας αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων αλογόνου
- Διάρκεια ζωής: 2000 ώρες
- Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση

Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία. Διακόσμηση εξωτερικών χώρων: διαφημιστικές πινακίδες, εκθέσεις και χώροι στάθμευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

