



Le nouveau modèle linéaire halogène : une lumière blanche étincelante

Plusline 117.6 mm ES

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs et pour les projecteurs de sécurité ou d'aires de travail.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Taille identique, pour un remplacement direct des lampes halogènes existantes
- Durée de vie : 2 000 heures
- Position de fonctionnement universelle

Application

- Éclairage général dans les magasins, restaurants, hôtels, galeries, expositions et musées. Extérieur décoratif : panneaux publicitaires, expositions et parkings

Plusline 117.6 mm ES

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115.8 mm	114.2 mm	112.6 mm	118 mm

Plusline 117.6 mm ES

Normes et recommandations	
Classe énergétique	D
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension (nom.)	230 V
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	instant full light
Caractéristiques générales	
Culot	R7S
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Durée de vie nominale (heures)	2000 h
Cycle d'allumage	8000X
Conditions techniques lumineaires	
Température de l'ampoule (max.)	900 °C
Photométries et Colorimétries	
Température de couleur proximale (nom.)	2900 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T11

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	240 kWh
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance (valeur nominale)
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	1.04 A	240.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Puissance (valeur nominale)
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	0.52 A	120.0 W

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	20.4 lm/W	4900 lm	4900 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal)
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	18.5 lm/W	2220 lm	2220 lm

Plusline 117.6 mm ES

