



# Nová halogénová lineárna žiarovka – kompaktný tvar, žiarivo biele svetlo

## Plusline ES Small

Lineárna halogénová žiarovka so špičkovou kvalitou a spoľahlivosťou na sieťové napätie. Ponúka veľmi dlhú životnosť a žiarivé halogénové svetlo. Ideálne riešenie pre dekoratívne svietidlá a bezpečnostné alebo pracovné osvetlenie svetlometmi.

### Výhody

- Jasné iskrivé halogénové svetlo na vytvorenie správnej atmosféry
- Plne stmievateľné od 0 do 100 % – splní rôzne požiadavky na stmievanie
- Nižšie náklady na výmenu vďaka dlhšej životnosti

### Vlastnosti

- Mimoriadna kvalita osvetlenia s vynikajúcim podaním farieb (Ra = 100)
- Rovnaké rozmery pre priamu zámenu existujúcich halogénových žiaroviek
- Životnosť: 2 000 hodín
- Univerzálna prevádzková poloha

### Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie v obchodoch, reštauráciách, hoteloch, galériách, múzeách a na výstavách. Dekoratívne exteriéry: pútače, výstavy a parkoviská.

# Plusline ES Small

## Versions



## Rozmerový obrázok



| Product                   | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max) |
|---------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Halogen 118MM 2Y 160W R7S | 11 mm   | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 118 mm  |
| 230V 1BC/10               |         |          |          |          |         |

