




# Fresh Food Pendant – LED-technologie in een stijlvolle pendelarmatuur

## Fresh Food, pendant

Winkeliers willen in hun winkels een aangename sfeer scheppen en hun producten benadrukken met het juiste licht en fraai vormgegeven producten. Ook zijn ze erop gespitst hun energie-, en onderhoudskosten te verlagen. Doordat ze LED-technologie bevatten in een mooi en puur design voldoet de Fresh Food Pendant volledig aan deze verwachtingen.

### Voordelen

- Voeg een decoratieve dimensie toe aan uw interieurarchitectuur
- Hoge kleurweergave-index
- Specifiek kleurenspectrum om kleuren van de gepresenteerde verse levensmiddelen te versterken

### Kenmerken

- Aantrekkelijke en verfrissende vormgeving
- speciale Fresh Food Rose en Fresh Food Meat kleurspectrum voor vleeswaren afdeling
- unieke Fresh Food Champagne kleurspectrum voor fruit, groentes, brood en kaas afdelingen geschikt voor een brede reeks toepassingen en ideaal voor het benadrukken van verse voedingsmiddelen

## Fresh Food, pendant

### Toepassing

- Supermarkten: kassa's, promotiedisplays, afdelingen met verse voedingsmiddelen (fruit en groenten, vis en vlees, bakkerij)
- Meubel-/modewinkels: kassa's, etalages, algemene verlichting, promotie-eilanden

### Specificaties

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Type                              | PT570T                      |
| Lichtbron                         | Niet-vervangbare LED-module |
| Vermogen (±10%)                   | 32, 37, 45 of 47 W          |
| Bundelhoek                        | 60°                         |
| Lichtstroom                       | 2293, 2303, 2394 of 2490 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur    | 2700, 3000, 4000 of 2200 K  |
| Kleurweergave-index               | >80                         |
| Mediaan nuttige levensduur L70B50 | 50.000 uur                  |
| Mediaan nuttige levensduur L80B50 | 30.000 uur                  |
| Mediaan nuttige levensduur L90B50 | 20.000 uur                  |


|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bereik van bedrijfstemperatuur | +10 °C tot +35 °C                                                              |
| Driver                         | Ingebouwd                                                                      |
| Netspanning                    | 220-240 V / 50-60 Hz                                                           |
| Dimmen                         | Niet dimbaar                                                                   |
| Kleur                          | Behuizing: aluminium<br>Reflector: kunststof<br>Lichtkap: kunststof, opaal     |
| Kleur                          | Black                                                                          |
| Optiek                         | Brede bundel                                                                   |
| Optisch element                | Diffuser (DF)                                                                  |
| Onderhoud                      | Geen interne reiniging vereist                                                 |
| Installatie                    | Pendelset wordt meegeleverd met het product<br>Doorvoerbedrading niet mogelijk |

### Versions



Fresh Food Pendant - LED  
Module, system flux 2700 lm

### Productgegevens



## Fresh Food, pendant

### Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur +10 °C tot +25 °C

Geschikt voor willekeurig schakelen Ja

### Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code IK02

Ingress protection code IP 20

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Nee

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning 220 tot 240 V

### Algemene informatie

CE-markering CE-markering

Protection class IEC Veiligheidsklasse I

Driver/VSA meegeleverd Ja

ENEC-markering -

Brandbaarheidsmarkering Voor montage op  
normaal  
brandbare  
oppervlakken

Gloeidraadtest Temperatuur 650  
°C, duur 5 s

Lamp family code LED27S

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA's 1 unit

Number of light sources 1

Optiektype Brede bundel

Optisch element Diffuserelement

Product Family Code PT570P

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom +/-10%

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur Grey

### Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name                    | Initiële<br>kleurkwaliteit | Initiële<br>gecorrigeerde<br>kleurtemperatuur | Initiële<br>Kleurweergave-<br>index (CRI) | Initieel<br>rendement<br>LED-armatuur |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 93754800   | PT570P<br>LED27S/930<br>PSU WB DF GR | (0.43, 0.40) SDCM<br><5    | 3000 K                                        | >90                                       | 76 lm/W                               |
| 93755500   | PT570P<br>LED27S/840<br>PSU WB DF GR | (0.38, 0.37) SDCM<br><5    | 4000 K                                        | >80                                       | 102 lm/W                              |

### Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

| Order Code | Full Product Name                 | Initiële<br>lichtstroom | Initieel<br>systeemvermogen |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 93754800   | PT570P LED27S/930 PSU<br>WB DF GR | 2600 lm                 | 34 W                        |

| Order Code | Full Product Name                 | Initiële<br>lichtstroom | Initieel<br>systeemvermogen |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 93755500   | PT570P LED27S/840 PSU<br>WB DF GR | 2700 lm                 | 26.5 W                      |

## Fresh Food, pendant

