




Suspensão para produtos frescos: tecnologia LED em iluminação suspensa sofisticada

Fresh Food, pendant

Os revendedores procuram criar um ambiente apelativo e realçar os produtos nas respectivas lojas com a luz certa e com a excelência do design dos produtos. Também ambicionam reduzir os custos de funcionamento (energia, manutenção). Através da incorporação da tecnologia LED num excelente e puro design, o Fresh Food Pendant, satisfaz plenamente estas expectativas.

Benefícios

- Adicionar uma dimensão decorativa à sua arquitectura interior
- Elevada restituição cromática
- Espectro de cores específico para otimizar as cores dos produtos alimentares frescos no expositor

Características

- Design atraente e refrescante
- Quatro módulos diferentes (827, 840, 930 e F22) adequados a uma vasta gama de aplicações e ideais para realçar o aspecto dos produtos alimentares frescos

Fresh Food, pendant

Aplicação

- Supermercados: saída e caixas, ilhas promocionais, áreas de produtos alimentares frescos (frutas e legumes, peixaria e talho, padaria)
- Lojas de mobiliário/vestuário: saída e caixas, montras, iluminação geral, ilhas promocionais

Especificações

Tipo	PT570T
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Potência (+/-10%)	32, 37, 45 ou 47 W
Ângulo do feixe	60°
Fluxo luminoso	2293, 2303, 2394 ou 2490 lm
Temperatura de cor correlacionada	2700, 3000, 4000 ou 2200 K
Índice de restituição cromática	>80
Vida útil média L70B50	50.000 horas
Vida útil média L80B50	30.000 horas
Vida útil média L90B50	20.000 horas
Intervalo da temperatura de funcionamento	+10 a +35°C

Controlador	Incorporado
Tensão de rede	220-240 V / 50-60 Hz
Regulação	Não regulável
Material	Invólucro: alumínio Reflector: plástico Tampa: plástico, opalino
Cor	Preto
Óptica	Feixe largo
Elemento óptico	Difusor (DF)
Manutenção	Não é necessária limpeza interior
Instalação	Conjunto de suspensão fornecido com o produto Ligação de passagem não possível

Versions



Fresh Food Pendant - LED
Module, system flux 2700 lm

Detalhes do produto



Fresh Food, pendant

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 até +25°C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Aprovação e aplicação	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Informações gerais	
Marca CE	CE
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Controlador incluído	true
Marca ENEC	Não
Marca de inflamabilidade	F
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1
Número de fontes de luz	1
Tipo de ótica	WB
Elemento óptico	DF
Código da família de produtos	PT570P
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Dados mecânicos e de revestimento	
Cor	GR

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	LED27S
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	LED27S
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	LED19S

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	>90	76 lm/W
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	(0.38, 0.37) SDCM <5	4000 K	>80	102 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	(0.40, 0.33) SDCM <5	3100 K	>90	53 lm/W

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Fresh Food, pendant

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	2600 lm	34 W
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	2700 lm	26.5 W

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	1900 lm	36 W

