



Zadora – libertà di creare

Zadora orientabile

Zadora è una gamma di incassi per lampade alogene dicroiche MASTERLine da 35 e 50 mm (con fasci di 8°, 24°, 36° e 60°) e lampade Twistline Alu. Zadora è disponibile in versioni fisse e orientabili, queste ultime con un'orientabilità verticale di 30°. Gli incassi Zadora sono disponibili anche in versioni pronte per l'installazione. L'accesso diretto alla lampada agevola gli interventi di manutenzione.

Vantaggi

- Faretto per lampade dicroiche a bassa tensione 50 mm fino ad un Massimo di 50W
- Faretto d'accento fisso per lampade con fascio da 8°, 24°, 36° o 60° per creare il giusto accento di luce
- Disponibile anche in versione KIT, pronto per l'installazione

Caratteristiche

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Applicazione

- Retail
- Offices

Specifiche

Tipo	QBD570	Sorgente luminosa	Alogena:
			- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
			- 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W
			- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Zadora orientabile

Angolo fascio lampada	MASTERLine 25°, 40°	Materiale	Alluminio pressofuso e acciaio
Lampada inclusa	No (opzionale)	Installazione	Fissaggio tramite molle
Posizione lampada	Verticale	Manutenzione	Accesso diretto alla lampada
Trasformatore	Elettronico (ET)	Note	Staffa (BR) installata per garantire una distanza di sicurezza tra l'apparecchio e il soffitto
Colore	Grigio (GR) Bianco (WH) Nero (BK) Antracite (ANT) Alluminio (ALU) Finitura satinata (MAT) Cromo (CR) Oro (GO)		Sono disponibili versioni dedicate pronte per l'installazione (K), incasso, lampada e trasformatore
		Applicazioni principali	Uffici, punti vendita

Versions



Nastavitelné stropní svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovým
světelným zdrojem



Nastavitelné zápusťné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žiarovkou

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
---------------------------------	-----------------

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK00
Codice di protezione ingresso	IP20

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	12 V
----------------------	------

Informazioni generali

Attacco	E27
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento III
Unità elettrica/alimentatore	-
Potenza della lampada	45 W
Numero di sorgenti luminose	1

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
57328199	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	Bianco WH
57331199	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	Alluminio ALU

Zadora orientabile

