



Zadora – swoboda tworzenia

Zadora regulowana

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Korzyści

- Przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°)
- Dostępna również w gotowych do montażu zestawach.

Cechy

- Dostępna w wersjach: stała lub regulowana,
- Przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm,
- Szeroki wybór optyk źródeł MasterLine,
- Dostępna w wersjach „gotowa do zainstalowania”

Zastosowanie

- Biura,
- Sklepy,

Specyfikacje

Typ	QBD570
Źródło światła	Halogen: - 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W - 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W - 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Kąt wiązki	MASTERLine 25°, 40°
Zawiera lampę	Nie (opcja)
Umiejscowienie lampy	Pionowe
Transformator	Elektroniczny (ET)

Zadora regulowana

Kolor	Szary (GR)
	Biały (WH)
	Czarny (BK)
	Antracytowy (ANT)
	Aluminium (ALU)
	Wykończenie matowe (MAT)
	Chrom (CR)
	Złoty (GO)

Materiał	Odlew aluminiowy i stal
Instalacja	Montaż dzięki zamknięciom sprężynowym
Konserwacja	Bezpośredni dostęp do lampy
Uwagi	Zainstalowany wspornik (BR) zapewnia bezpieczną odległość pomiędzy oprawą a sufitem
	Dostępne wersje gotowe do montażu (K), typ "downlight", lampa i transformator elektroniczny
Zastosowania główne	Biura, sklepy

Wersje



Nastavitelné zápusťné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žárovkou

