

PHILIPS

Lighting



Halolite

QVF133/135/137/139

卤素照明灯

HaloLite 是一系列结构紧凑、坚固耐用、经济性佳的，多用途泛光灯具，采用卤素光源。压铸铝灯体重量轻，喷塑处理抗腐蚀。高档阳极氧化铝反射器，光效高。前开盖更换光源，后背接线盒连接电源，容易操作。全天候的结构设计，使清洁维护工作简单易行。

优点

- 紧凑坚固的设计
- 加固、轻量、防腐的粉末涂层压铸铝外壳
- 高等级阳极氧化铝反射镜可为下射或上射应用提供高效的光束
- 加固型玻璃罩和 IP54 防水耐热硅垫片
- 通过前窗轻松更换灯泡，轻松通过后部检修通道连接市电

特点

- 宽配光设计，无论是上照还是下照，优质的高纯铝阳极氧化铝反射器均能提供高效的光输出
- 可向上或向下调节 80° 的角度
- 耐腐蚀高压压铸铝灯体，黑色粉体喷塑，一体化结构，外观轮廓清晰，重量轻、抗腐蚀、坚固耐用
- 通过打开前置玻璃，快速方便地更换光源而不影响已调试好的灯具角度，通过背面的接头很容易连接电源
- 抗耐热 V 形硅橡胶密封胶圈，5mm 厚热处理耐高温钢化玻璃，铸铝边框，可应用于户内户外多种场合，防水防尘等级高
- 电镀低碳不锈钢安装支架，抗腐蚀不锈钢螺丝，标准颜色为黑色(BK)
- 注模耐热聚酰胺接线端子，在反射器外灯座(RX7s)隔离，预防高温

卤素照明灯

应用

- 建筑立面
- 景观照明
- 安全照明
- 广告牌
- 通用安装支架可实现壁装或吸顶装
- 环境温度：25°C
- 可调节角度

Versions



基本信息

国家/地区型号	CN
光源数量	1

机械和壳体

颜色	黑色
----	----

基本信息

Order Code	Full Product Name	灯具系列代码	照明功率
910401266480	QVF133 HAL-TDS150W K BK CN	HAL-TDS	150 W
910401266580	QVF135 HAL-TDS500W K BK CN	HAL-TDS	500 W

Order Code	Full Product Name	灯具系列代码	照明功率
910401266680	QVF137 HAL-TDL1000W K BK CN	HAL-TDL	1000 W

