



CoreLine Inbouw – LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen en

CoreLine Inbouw

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

Voordelen

- MultiLumen: keuze uit 3 verschillende lichtopbrengsten met 1 switch
- Standaard met (Wieland) connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten

Kenmerken

- MultiLumen: verschillende lichtopbrengsten van 2800 lumen tot 4300 lumen door 1 gemakkelijke switch
- Versies beschikbaar met noodverlichting (EL) en Wieland-connectors (W)
- Innovatieve optieken voor een comfortabel en Office Compliant (OC) lichtbeeld
- Drivers beschikbaar: aan/uit (PSU), dimmen (Dali) en geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact)

Toepassing

- Algemene en functionele verlichting.
- voor o.a. algemene ruimten, gangen, wachtkamers, kantoren, scholen en gezondheidszorg.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W30L120 OC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC _SPP



Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP



CoreLine Recessed



RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5 _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5 _SPP



RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP




RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP



RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3 _SPP



Maatschets




Productgegevens

CoreLine Recessed Backside




CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



Productgegevens



CoreLine Recessed in ceiling



CoreLine_Recessed_RC136B_60x60




CoreLine Recessed Wileland



CoreLine Recessed



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))




CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed Edge



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

Productgegevens

CoreLine Recessed Safety Cable



CoreLine Recessed in ceiling

Wieland W5 Dali Connector



Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK03
Beschermingsklasse	IP 20/44
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	RC136B
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	RC136B
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	RC136B
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	RC136B
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	RC136B
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

		"All-in"	Gecorreleerde	Lichtrendement			"All-in"	Gecorreleerde	Lichtrendement		
Order Code	Full Product Name	Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Lich	Order Code	Full Product Name	Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699975487	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm	8718699975630	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
	31S_37S_43S/840 PSD	in"					31S_37S_43S/840	in"			
	W60L60 OCELB3	Multi Lumen					PSDW60L60OCELB3W5	Multi Lumen			
8718699975494	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm	8718699975647	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
	31S_37S_43S/840 PSU	in"					31S_37S_43S/840	in"			
	W60L60NOCELB3	Multi Lumen					PSUW60L60OCELB3W3	Multi Lumen			
8718699975500	RC136B	"All-in"	4000 K	126 lm/W	3.100 lm	8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm
	31S_37S_43S/840 PSD	in"				8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
	W60L60NOCELB3	Multi Lumen				8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm	8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3.100 lm
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm	8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm	8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4.300 lm
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm	8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm	8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm	8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm	8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm	8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2.800 lm	8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.100 lm
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	118 lm/W	2.800 lm						

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	Order Code	Full Product Name	Optiektype	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Brede bundel	0,4	8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Brede bundel	0,4
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Brede bundel	0,4	8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Brede bundel	0,4
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Brede bundel	0,4	8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Bundelhoek 84°	0,4

			Stroboscoopeffectwaarde
Order Code	Full Product Name	Optiektipe	(SVM)
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA	Bundelhoek	0,4
	W60L60 OC W3	84°	
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA	Bundelhoek	0,4
	W60L60 OC	84°	
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA	Bundelhoek	0,4
	W60L60 OC	84°	
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSU W60L60 NOC W3	100°	
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSD W30L120 OC	84°	
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSU W60L60 OC	84°	
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830	Bundelhoek	1,6
	PSU W60L60 NOC W3	100°	
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSD W60L60 NOC W5	100°	
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830	Bundelhoek	1,6
	PSD W60L60 OC	84°	
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSD W60L60 OC	84°	
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830	Bundelhoek	1,6
	PSD W30L120 OC	84°	

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	34 W
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	34 W
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	34 W
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD	0 tot +25 °C
	W60L60 OCELB3	
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU	-10 tot +40 °C
	W60L60NOCELB3	
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD	0 tot +25 °C
	W60L60NOCELB3	

			Stroboscoopeffectwaarde
Order Code	Full Product Name	Optiektipe	(SVM)
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830	Brede	0,4
	PSD W30L120OCELB3	bundel	
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840	Brede	0,4
	PSD W30L120OCELB3	bundel	
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA	Bundelhoek	0,4
	W30L120 OC	84°	
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA	Bundelhoek	0,4
	W30L120 OC W3	84°	
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSD W60L60 OC W5	84°	
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830	Bundelhoek	1,6
	PSD W60L60 OC W5	84°	
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830	Bundelhoek	1,6
	PSU W60L60 NOC	100°	
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSU W60L60 NOC	100°	
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSD W60L60 NOC	100°	
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840	Bundelhoek	1,6
	PSU W60L60 OC W3	84°	

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	34 W
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	34 W
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840	0 tot +25 °C
	PSDW60L60OCELB3W5	
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840	-10 tot +40 °C
	PSUW60L60OCELB3W3	
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-10 tot +40 °C
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	0 tot +25 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Ja
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nee
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Ja
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Ja
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Nee
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Ja
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nee
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Ja
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nee
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nee
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Ja

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Veiligheidsklasse II
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Veiligheidsklasse I
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	Veiligheidsklasse II
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	0 tot +25 °C
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 tot +40 °C
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 tot +40 °C
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Ja
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Ja
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Ja
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Ja
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Ja
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nee
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nee
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Ja
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nee

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Veiligheidsklasse I
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Veiligheidsklasse II
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Veiligheidsklasse II
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Veiligheidsklasse II
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Veiligheidsklasse II
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Veiligheidsklasse I
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Veiligheidsklasse I
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Veiligheidsklasse I
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Veiligheidsklasse II
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Veiligheidsklasse II
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Veiligheidsklasse II
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Veiligheidsklasse II
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	Veiligheidsklasse II
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699975487	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
8718699975494	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
8718699975500	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	3%

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse IEC
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Veiligheidsklasse II
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Veiligheidsklasse II
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Veiligheidsklasse II
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Veiligheidsklasse II
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Veiligheidsklasse I
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Veiligheidsklasse I
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Veiligheidsklasse II
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Veiligheidsklasse I

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8718699975630	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	3%
8718699975647	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-
8719514532397	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau
8719514532403	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514515048	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
8719514515055	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
8719514512252	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512238	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
8719514512184	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514512245	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514512276	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
8719514512207	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
8719514512214	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
8719514512221	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimnniveau
8718699975517	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	3%
8718699975524	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	3%
8719514532380	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
8719514532410	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
8719514512290	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514512283	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514512160	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514512177	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514512191	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
8719514512269	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

