



CoreLine Panel- Installation facile. Éclairage de haute qualité

CoreLine Panel

CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

- Plus de flexibilité grâce à la fonction multilumen : choix de niveaux d'éclairage pour chaque zone d'une application donnée, par exemple, les bureaux ou les écoles
- Installation simple et plus rapide grâce au connecteur sans outils clipsable
- Coûts de fonctionnement réduits grâce à une basse consommation et une plus longue durée de vie
- Driver remplaçable

CoreLine Panel

Fonctions

- MultiLumen : flux de 3400 à 4300 lumens pour un seul luminaire.
- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 125 lm/W et 50 000 heures de durée de vie L90.
- Drivers disponibles : On/Off (PSU), gradation (Dali) et connectivité sans fil intégrée (Interact Ready).

Application

- Bureaux
- Etablissements scolaires
- Etablissements de santé
- Commerces

Versions

CoreLine panel All-in W60L60



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 29_34_40S _830 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP



CoreLine panel All-in W62L62



Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel






Schéma dimensionnel



CoreLine Panel


Schéma dimensionnel




Détails sur le produit




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed




CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver

CoreLine Panel


Détails sur le produit



Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver



Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4




DC plug open with driver and
panel



CoreLine panel BN backside
W60L60



CoreLine panel 62x62 OC Front of
pack




Coreline panel G5 Recessed
Ceiling

CoreLine Panel

Détails sur le produit

Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch



DC plug closed with driver and
panel



Coreline panel G5 PSD connector
open



CoreLine panel All-in backside
W60L60



CoreLine panel frame & optical
area W62L62




CoreLine Panel

Détails sur le produit

CoreLine panel All-in backside
W62L62




Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel BN backside
W62L62



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Détails sur le produit



Multicolour switch panel, CCT
switch panel

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Marquage CE	Code famille de produits
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Oui	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Oui	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Oui	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Oui	-
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Oui	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Oui	-
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Oui	-
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Oui	-
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	Marquage CE	-
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Oui	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Oui	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Oui	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Oui	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Oui	-
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Oui	-
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Oui	-
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Oui	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Oui	-
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Oui	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Oui	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Oui	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Oui	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Oui	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui	-
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui	-
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	Oui	RC133V
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	Oui	RC133V
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	Oui	RC133V

Données techniques de l'éclairage (1/2)

CoreLine Panel

Order Code	Full Product		Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur corrélée	Efficacité lumineuse
	Name	"All-in" Type	lumineuse	(nom.)	(nominale)
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	4000 K	125 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	-	3000 K	120 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	4000 K	125 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	4000 K	125 lm/W
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-	-	4000 K	126 lm/W
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-	-	4000 K	126 lm/W
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-	4000 K	126 lm/W
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	4000 K	126 lm/W
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	-	- degré(s)	3000 K	119 lm/W
50176800	RC132V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	-	3000 K	120 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	-	4000 K	125 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	-	4000 K	125 lm/W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/83 0 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	-	3000 K	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840	"All-in" Multi Lumen	-	4000 K	125 lm/W

Order Code	Full Product		Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur corrélée	Efficacité lumineuse
	Name	"All-in" Type	lumineuse	(nom.)	(nominale)
	PSU W60L60 NOC				
50180500	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	-	3000 K	120 lm/W
50181200	RC133V G5 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	-	3000 K	120 lm/W
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	4000 K	126 lm/W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	-	4000 K	126 lm/W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	3000 K	120 lm/W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	4000 K	125 lm/W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	3000 K	120 lm/W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	4000 K	125 lm/W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	-	3000 K	120 lm/W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	4000 K	125 lm/W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	3000 K	120 lm/W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	4000 K	125 lm/W
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	-	-	4000 K	120 lm/W
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	-	-	3000 K	113 lm/W

Full Product		Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
Order Code	Name	"All-in" Type	lumineuse	(nom.)	(nominale)
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	-	-	6500 K	116 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3'100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3'100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3'100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	4'300 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28.5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28.5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28.5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28.5 W
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	28.5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	28.5 W
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	28.5 W
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28.5 W
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	28.5 W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34.5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34.5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34.5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34.5 W
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	34.5 W
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	34.5 W
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	28.5 W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28.5 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 à +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 à +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 à +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 à +40 °C
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-10 à +35 °C
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-10 à +35 °C
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	-10 à +35 °C
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 à +35 °C
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	-10 à +35 °C
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 à +35 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Non
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Oui
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Oui
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Oui
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	Non
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	Non
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	Oui
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Oui
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	Oui
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28.5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28.5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28.5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28.5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28.5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28.5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28.5 W
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	30 W
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	30 W
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	37 W

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-10 à +35 °C
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-10 à +35 °C
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-10 à +35 °C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 à +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +40 °C
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	0 à +35 °C
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	0 à +35 °C
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	0 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Non
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Oui
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Non
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Non
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Non
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Oui
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Non
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Oui
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Non
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Non
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Non
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Oui
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	Oui
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	Oui
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	Oui

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP20/44
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	IK02	IP20
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	IK02	IP20
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	IK02	IP20
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	IK02	IP20
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP20
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IK02	IP20
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IK02	IP20
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IK02	IP20
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP20
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP20/44
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP20/44
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP20/44
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP20/44
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/44
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/44
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	IK03	IP20/44

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
50186700	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 NOC BN	-
50189800	RC133V G5 36S/840 PSU W62L62 OC BN	-
50194200	RC133V G5 36S/840 PSD W62L62 OC BN	3%
50197300	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
50198000	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	1%
50176800	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
50180500	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
50181200	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	3%
50190400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
01376600	RC133V G5 36S/840 PSED W62L62 OC	3%
01377300	RC133V G5 34S/830 PSED W62L62 OC	3%
01399500	RC133V G5 43S/865 PSED W62L62 OC	3%

