



Philips CoreLine Paneel – Voor elk project waarbij het echt om licht gaat, innovatief en eenvoudig te installeren

CoreLine Panel

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Voordelen

- Keus tussen warm en koel wit, met verschillende lichtopbrengsten, in één armatuur.
- Nieuwe connector voor eenvoudigere en snellere installatie.
- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten.

CoreLine Panel

Kenmerken

- MultiColour/Lumen: 3000 K en 4000 K en verschillende lichtopbrengsten van 3400 lumen tot 4300 lumen in één enkele armatuur.
- Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 125 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L80.
- Diverse drivers beschikbaar: aan/uit (PSU), dimmen (Dali) en geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready).
- Optionele versies beschikbaar: noodverlichting (EL) en Wieland/Adels-connectors (W).

Toepassing

- Kantoren
- Winkels
- Gezondheidszorg
- Onderwijs

Versions

CoreLine panel All-in W60L60



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP





RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP




RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP




Maatschets




Maatschets




Maatschets




Maatschets



Maatschets




Maatschets



CoreLine Panel


Maatschets




Productgegevens




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed



CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector




Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1

CoreLine Panel

Productgegevens



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack



CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver



Coreline panel G5 backside PSU driver



Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5_ PSD connector Wired_Step 3



Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector Closed_Step 4



DC plug open with driver and panel




CoreLine panel BN backside W60L60




CoreLine Panel


Productgegevens



Coreline panel G5 Recessed Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60




Coreline panel G5 optical cover



Coreline panel G5 PSD driver Lumenswitch



DC plug closed with driver and panel



Coreline panel G5 PSD connector open



CoreLine panel All-in backside W60L60


CoreLine Panel

Productgegevens

Wieland W5 Dali Connector




Coreline panel G5_ PSD connector
Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



CoreLine panel All-in corner
W60L60



Multicolour switch panel, CCT
switch panel



Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	≥80
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	RC132V
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	RC132V
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	RC132V
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	RC132V
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	RC132V
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	-
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	RC132V
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	RC132V
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	RC132V
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	RC132V
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	-
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

		"All-in"	Gecorreleerde	Lichttenden			"All-in"	Gecorreleerde	Lichtrendement	
Order Code	Full Product Name	Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	L
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	8720369001768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	3000 K	120 lm/W	2.
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.600 lm					
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	106 lm/W	8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	125 lm/W	3.
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	106 lm/W	8719514950381	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	125 lm/W	3.
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	106 lm/W	8720369001969	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	126 lm/W	3.
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	107 lm/W	8720369001284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-	3000 K	119 lm/W	3.
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	107 lm/W	8720369001367	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	125 lm/W	8720369001361	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	125 lm/W	8720369001371	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	107 lm/W	3.
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	120 lm/W	8720369001375	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	106 lm/W	3.
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	125 lm/W	8720369001374	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	100 lm/W	3.
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	8720369001378	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	106 lm/W	3.
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	8720369001379	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	106 lm/W	3.
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-	3000 K	120 lm/W	8720369001380	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	106 lm/W	3.
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-	4000 K	125 lm/W	8720369001388	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	"All-in" Multi Lumen	4000 K	107 lm/W	3.
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	125 lm/W	8720369001386	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	107 lm/W	3.

		"All-in"	Gecorreleerde	Lichttenden			"All-in"	Gecorreleerde	Lichtrendement	
Order Code	Full Product Name	Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	Order Code	Full Product Name	Type	kleurtemperatuur (nom)	(gespec.) (nom.)	L
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	107 lm/W	8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	128 lm/W	8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-	3000 K	120 lm/W	3.
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	107 lm/W	8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-	4000 K	125 lm/W	3.
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	107 lm/W	8719514950365	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	120 lm/W	3.
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	128 lm/W	8719514950362	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	125 lm/W	3.
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	128 lm/W	8719514950366	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	120 lm/W	3.
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	128 lm/W	8719514950373	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	3.
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	120 lm/W	8719514950368	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	4.
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	125 lm/W	8719514950377	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-	3000 K	120 lm/W	3.
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	120 lm/W	8719514950374	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	8719514950371	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	4.
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	125 lm/W	8719514950375	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	120 lm/W	3.
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	120 lm/W	8719514950376	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	3.
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-	4000 K	125 lm/W	8719514950372	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	125 lm/W	4.
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	120 lm/W	8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	120 lm/W	2.

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Bundelhoek 90°	8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Bundelhoek 90°
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Bundelhoek 90°	8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	Bundelhoek 90°
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Bundelhoek 120°	8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Bundelhoek 120°	8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Bundelhoek 90°	8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Bundelhoek 120°
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCEL3W4W2	Bundelhoek 90°	8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Bundelhoek 90°
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Bundelhoek 90°	8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Bundelhoek 90°
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Bundelhoek 90°	8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Bundelhoek 90°
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Bundelhoek 120°	8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Bundelhoek 90°
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Bundelhoek 90°	8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL3	Bundelhoek 90°
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Bundelhoek 90°	8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Bundelhoek 120°
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Bundelhoek 90°	8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Bundelhoek 90°
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	Bundelhoek 120°	8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Bundelhoek 120°
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	Bundelhoek 90°	8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Bundelhoek 90°
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Bundelhoek 90°	8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Bundelhoek 90°
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	Bundelhoek 90°	8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCEL3W4W2	Bundelhoek 90°

Order Code	Full Product Name	Optiekttype
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Bundelhoek 90°
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Bundelhoek 120°
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Bundelhoek 120°
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Bundelhoek 120°
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Bundelhoek 90°
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Bundelhoek 120°
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Bundelhoek 90°
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Bundelhoek 90°
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Bundelhoek 120°
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Bundelhoek 120°
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Bundelhoek 120°
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Bundelhoek 120°
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Bundelhoek 90°

Order Code	Full Product Name	Optiekttype
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	Bundelhoek 90°
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Bundelhoek 90°
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Bundelhoek 90°
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Bundelhoek 120°
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Bundelhoek 120°
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Bundelhoek 90°
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Bundelhoek 120°
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Bundelhoek 120°
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	Bundelhoek 120°
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Bundelhoek 90°
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Bundelhoek 90°
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Bundelhoek 90°
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Bundelhoek 90°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	34 W
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	34 W
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCEL3W4W2	34 W
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	28,5 W
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	28,5 W
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	28,5 W
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	34,5 W
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL3	40 W
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCEL3W4W2	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	28,5 W
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	28,5 W
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	34,5 W
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	34,5 W
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	0 tot +35 °C
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	0 tot +35 °C
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	0 tot +35 °C
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	0 tot +35 °C
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 tot +40 °C
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	-10 tot +40 °C
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-10 tot +40 °C
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 tot +40 °C
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	-10 tot +40 °C
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 tot +35 °C
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-10 tot +35 °C
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	-10 tot +35 °C
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 tot +35 °C
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	0 tot +35 °C
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	0 tot +35 °C
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	0 tot +35 °C
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	0 tot +35 °C
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 tot +35 °C
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 tot +35 °C
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 tot +35 °C
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 tot +35 °C
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 tot +35 °C
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	-10 tot +40 °C
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	-10 tot +40 °C
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-10 tot +40 °C
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 tot +40 °C

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 tot +40 °C
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	-10 tot +40 °C
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nee
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	Ja
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Nee
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Nee
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Nee
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Ja
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Ja
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Ja
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nee
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nee
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Ja
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	Nee
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	Nee
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	Ja
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	Ja
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	Ja
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nee
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Ja
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nee
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Ja
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	Ja
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ja
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nee
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Ja
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Nee
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Ja
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Nee
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Nee
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Ja
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Ja

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-10 tot +40 °C
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-10 tot +40 °C

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ja
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Ja
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Ja
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Ja
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Ja
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Ja
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nee
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nee
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nee
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nee
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nee
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nee
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nee
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	Nee
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	Ja
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	Ja
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Ja
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Ja
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	Ja
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	Ja
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	Ja
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	Ja
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Ja
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Ja

Keurmerken en classificaties

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP 20/44
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP 20/44
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP 20/44
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP 20/44
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP 20/44
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP 20/44
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP 20/44
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03	IP 20/44
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	IK03	IP 20/44
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	IK03	IP 20/44
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP 20/44
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	IK03	IP 20/44
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03	IP 20/44
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	IK03	IP 20/44
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IK03	IP 20
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP 20/44
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP 20
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	IK02	IP 20
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03	IP 20/44

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03	IP 20/44
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03	IP 20/44
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03	IP 20/44
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03	IP 20/44
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	IK03	IP 20/44
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP 20/44
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP 20/44
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03	IP 20/44
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03	IP 20/44
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03	IP 20/44
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03	IP 20/44
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03	IP 20/44
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP 20/44
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	IK03	IP 20/44
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP 20/44
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	IK03	IP 20/44
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP 20/44

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	IK03	IP 20/44
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03	IP 20/44
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03	IP 20/44
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03	IP 20/44
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP 20/44

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP 20/44
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	IK03	IP 20/44
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP 20/44
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP 20/44
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03	IP 20/44
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03	IP 20/44

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/ 840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8720169013698	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-
8720169013704	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3%
8720169013759	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
8720169013810	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
8720169013827	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
8720169013834	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OOC ELB3W4W2	3%
8720169013889	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
8720169013926	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
8719514950030	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
8719514950078	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
8719514950122	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
8719514950139	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
8719514950214	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC W3	-
8719514950245	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC W3	-
8719514950283	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC W5	3%
8719514950290	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3%
8719514953710	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
8719514953789	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
8720169501768	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
8719514950375	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
8719514950351	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
8720169501959	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
8720169502284	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC BN	3%
8720169013674	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
8720169013681	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
8720169013711	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OOC ELB3	3%
8720169013735	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
8720169013742	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
8720169013780	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
8720169013797	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-
8720169013803	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%
8720169013858	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OOC ELB3W4W2	3%

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
8720169013865	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
8720169013872	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
8720169013896	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
8720169013902	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
8720169013919	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
8720169013933	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
8720169013940	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
8720169013964	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
8719514949997	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
8719514950009	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
8719514950047	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
8719514950054	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
8719514950092	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
8719514950191	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950207	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
8719514950221	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950238	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3	-
8719514950269	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514950276	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
8719514953635	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
8719514953642	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
8719514953666	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
8719514953673	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
8719514953680	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
8719514953727	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3	1%
8719514953734	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
8719514953741	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC W3	1%
8719514953758	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514953765	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514953772	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
8719514950368	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

