



CoreLine Panel – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Panel

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Výhody

- Umožňuje jednoduchú zámenu základných konvenčných svietidiel za LED svietidlá
- Úspora energie až 50 % v porovnaní so svietidlami ktoré používajú žiarivky TL-D
- Jednoliate svetlo

Vlastnosti

- Integrovaná LED technológia
- Úzke štvorcové teleso
- Možnosť výberu z dvoch teplôt chromatickosti: 3 000 a 4 000 K
- Dve verzie svietidla: s kancelárskou optikou (OC), pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).
- Možnosť inštalácie do sadrokartónu, zavesiť alebo namontovať priamo na strop.

Aplikácie

- Kancelárie
- Maloobchod
- Zdravotnícke zariadenia

CoreLine Panel

Versions



RC132V G5 31_36_43S940 PSD
W30L120 OC



CoreLine panel Gen 5- rectangular
Office Compliant

RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSD
W60L60 OC_SPP

RC132V G5 29_34_40S _830 PSU
W60L60 OC_SPP



RC132V G5 31_36_43S _840 PSU
W60L60 NOC_SPP


CoreLine panel G5_BN W60L60




RC132V G5 29_34_40S _830 PSD
W60L60 OC_SPP











Rozmerový obrázok











Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok







Rozmerový obrázok



CoreLine Panel


Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte




DC plug



Coreline panel G5 PSD connector closed




CoreLine panel Gen 5 -On/off (PSU) driver & Quick Connector




Coreline panel G5_ PSD connector Start_Step 1

CoreLine Panel

Podrobnosti o produkte



CoreLine panel G5- 60x60 front of pack




CoreLine Panel Gen 5 - Multilumen driver




Coreline panel G5 backside PSD driver




Coreline panel G5 backside PSU driver




Coreline panel G5 PSU driver



Coreline panel G5_ PSD connector
Wired_Step 3



CoreLine Panel G5 30x120 OC
Front of pack



Coreline panel G5_ PSD connector
Closed_Step 4

CoreLine Panel

Podrobnosti o produkte




DC plug open with driver and panel



CoreLine panel BN backside
W60L60



Coreline panel G5 Recessed
Ceiling



Coreline panel G5_ PSD connector
Open_Step 2



CoreLine panel BN corner W60L60



Coreline panel G5 optical cover




Coreline panel G5 PSD driver
Lumenswitch

CoreLine Panel


Podrobnosti o produkte




DC plug closed with driver and panel



Coreline panel G5 PSD connector open



Wieland W5 Dali Connector



Coreline panel G5_ PSD connector Finished_Step 5



UGR19 optical exit window



Coreline panel G5 side angle

Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	-
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	RC132V
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	RC132V
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	RC132V
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	RC132V
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	RC132V
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	-
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	RC132V
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	RC132V
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	RC132V
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	RC132V
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	RC132V
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	RC132V
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	RC132V
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	RC132V
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	RC132V
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	RC132V
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	RC132V
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	RC132V
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥90	107 lm/W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	125 lm/W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-	4000 K	≥80	126 lm/W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	-	4000 K	≥80	126 lm/W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	-	3000 K	≥80	100 lm/W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	-	4000 K	≥80	106 lm/W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	All-in, Multi Lumen	4000 K	≥80	107 lm/W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná	Index	Merný
			teplota chromatickosti (men.)	podania farieb (CRI)	výkon (menovitý) (nom.)
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	107 lm/W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	4000 K	≥80	128 lm/W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	-	4000 K	≥80	128 lm/W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	≥80	120 lm/W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-	4000 K	≥90	104 lm/W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-	4000 K	≥90	104 lm/W

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný	
		tok	Typ optiky
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCEL3W4W2	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Náhradná	Index	Merný
			teplota chromatickosti (men.)	podania farieb (CRI)	výkon (menovitý) (nom.)
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	≥80	120 lm/W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	-	4000 K	≥80	125 lm/W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	≥80	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Svetelný	
		tok	Typ optiky
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	3 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Svetelný	
		tok	Typ optiky
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	3 100 lm	Uhol vyžarovania 120°
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	3 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	3 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	4 300 lm	Uhol vyžarovania 120°
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	4 300 lm	Uhol vyžarovania 120°
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	40 W
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	34 W
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	34 W
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	34 W
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	34 W
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	34 W
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	34 W

Order Code	Full Product Name	Svetelný	
		tok	Typ optiky
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	4 800 lm	Uhol vyžarovania 90°
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 120°
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	Uhol vyžarovania 90°
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3 600 lm	Uhol vyžarovania 90°
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	2 900 lm	Uhol vyžarovania 90°

Order Code	Full Product Name	Spotreba
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	28,5 W
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	28,5 W
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	28,5 W
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	28,5 W
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	28,5 W
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	28,5 W
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	28,5 W

CoreLine Panel

Order Code	Full Product Name	Spotreba
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	34,5 W
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	34,5 W
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	34,5 W
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	34,5 W
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5 W
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	28,5 W
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	28,5 W
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	34 W
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	40 W
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	34 W
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	34 W
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	34 W
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	34 W
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	34 W
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	40 W
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	34 W
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	34 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	34 W
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	34 W
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	28,5 W
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	28,5 W
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	28,5 W
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	28,5 W
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	28,5 W
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	40 W
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	34,5 W
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	34,5 W
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	28,5 W
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	28,5 W
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	28,5 W
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	28,5 W
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	28,5 W
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	34,5 W
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	28,5 W
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	28,5 W
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	34,5 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	−10 až +40 °C
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	0 až +35 °C
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	0 až +35 °C
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	0 až +35 °C
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	0 až +35 °C
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	−10 až +40 °C
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	−10 až +40 °C
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	−10 až +40 °C
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	−10 až +40 °C
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	−10 až +40 °C
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	−10 až +40 °C
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	−10 až +40 °C
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	−10 až +40 °C
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	−10 až +40 °C
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	−10 až +40 °C
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	−10 až +40 °C
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	−10 až +40 °C
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	−10 až +35 °C
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	−10 až +35 °C
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	0 až +35 °C
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	0 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	0 až +35 °C
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	0 až +35 °C
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	0 až +35 °C
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	0 až +35 °C
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 až +35 °C
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	0 až +35 °C
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 až +35 °C
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	0 až +35 °C
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 až +35 °C
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	0 až +35 °C
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	−10 až +40 °C
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	−10 až +40 °C
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	−10 až +40 °C
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	−10 až +40 °C
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	−10 až +40 °C
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	−10 až +40 °C
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	−10 až +40 °C
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	−10 až +40 °C
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	−10 až +40 °C
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	−10 až +40 °C
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	−10 až +40 °C
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	−10 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	−10 až +40 °C
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	−10 až +40 °C
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	−10 až +40 °C
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	−10 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	−10 až +40 °C
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	−10 až +40 °C
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	−10 až +40 °C
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	−10 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	Áno
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	Nie
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	Nie
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	Nie
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	Áno
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	Áno
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	Áno
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	Áno
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	Áno
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	Áno
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	Áno
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	Áno
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	Nie
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	Nie
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	Áno
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	Nie
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	Nie
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	Áno
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Áno
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nie
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	Áno
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	Nie
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	Áno
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	Nie
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	Nie
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	Áno
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Áno
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Áno
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	Áno
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Áno
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Áno
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	Áno
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Áno
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	Áno
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	Áno
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	Áno
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	Áno
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	Nie
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	Nie
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nie
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	Nie
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	Áno
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	Áno
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	Áno
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	Áno
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	Áno
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	Áno
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	Áno
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	Áno
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	Áno

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	IK03	IP20/44
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	IK03	IP20/44
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	IK03	IP20/44
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	IK03	IP20/44
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	IK03	IP20/44
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	IK03	IP20/44
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	IK03	IP20/44
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	
		Krytie IP	
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	IK03 IP20/44	
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	IK03 IP20/44	
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	IK03 IP20/44	
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	IK03 IP20/44	
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	IK03 IP20/44	
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	IK03 IP20/44	
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	IK02 IP20	
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	IK02 IP20	
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IK03 IP20/44	
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IK03 IP20/44	
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	IK03 IP20/44	
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	IK03 IP20/44	
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	IK03 IP20/44	
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	IK03 IP20/44	
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	IK03 IP20/44	
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	IK03 IP20/44	
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	IK03 IP20/44	
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03 IP20/44	
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03 IP20/44	
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	IK03 IP20/44	

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	
		Krytie IP	
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03 IP20/44	
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03 IP20/44	
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	IK03 IP20/44	
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IK03 IP20/44	
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	IK03 IP20/44	
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	IK03 IP20/44	
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	IK03 IP20/44	
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	IK03 IP20/44	
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	IK03 IP20/44	
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	IK03 IP20/44	
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	IK03 IP20/44	
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	IK03 IP20/44	
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	IK03 IP20/44	
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	IK03 IP20/44	
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	IK03 IP20/44	
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	IK03 IP20/44	
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	IK03 IP20/44	

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCELB3W4W2	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
95040500	RC132V G5 31_36_43S/940 PSD W30L120 OC	3%
01375900	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3	-
01381000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4	-
01382700	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4	-
01383400	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCEL3W4W2	3%
01388900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3	1%
01392600	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4	1%
95003000	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
95007800	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC	-
95012200	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC	3%
95013900	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC	3%
95029000	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC W5	3%
95365900	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 NOC	1%
95371000	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC	1%
95016000	RC132V G5 36S/940 PSU W30L120 OC	-
95031300	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC	-
95037500	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
95030600	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC	-
95035100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51064799	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC BN6	-
50195900	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC BN	3%
01367400	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01368100	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-
01371100	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCEL3	3%
01373500	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	-
01374200	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3	3%
01378000	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3W4	-
01379700	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3W4	-
01380300	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3W4W2	3%

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
01385800	RC132V G5 31_36_43S/840PSD6060OCEL3W4W2	3%
01386500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01387200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01389600	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3	1%
01390200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01391900	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
01393300	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4	1%
01394000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3	1%
01396400	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4	1%
94999700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
95000900	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
95004700	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC	-
95005400	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	-
95008500	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC	3%
95009200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC	3%
95010800	RC132V G5 48S/840 PSD W60L60 OC	3%
95014600	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 NOC	-
95015300	RC132V G5 36S/940 PSU W60L60 OC	-
95019100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
95022100	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC W3	-
95363500	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC	1%
95364200	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC	1%
95366600	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 OC	1%
95367300	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC	1%
95368000	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
95376500	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
95379600	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC TP(a)	1%
95380200	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC TP(a)	3%
95036800	RC132V G5 29_34_40S/830 PSD W60L60 OC	3%

