



Luminaire asymétrique FTA linéaire d'intérieur avec lumière blanche uniforme haute qualité

EvenBalance Essential White Powercore

EvenBalance Essential White Powercore est un luminaire linéaire d'intérieur compact idéal pour les applications d'éclairage frontal et rasant pour lesquelles l'uniformité de la lumière est primordiale. L'optique asymétrique FTA assure la meilleure uniformité d'éclairement en illumination. Deux diffusions du faisceau : frontale et rasante, deux longueurs : 305 mm et 1 219 mm, et la possibilité de faire pivoter le luminaire de façon continue jusqu'à 180 ° offrent une flexibilité inégalée aux concepteurs lumière qui utilisent EvenBalance Essential White Powercore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page ~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/"

 $\label{lem:combalance} EvenBalance/"\sim GT\sim www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/EvenBalance/\sim LT\sim /a \sim GT\sim .$

EvenBalance Essential White Powercore

Avantages

- Luminaire asymétrique FTA linéaire d'intérieur avec lumière blanche uniforme haute qualité
- · La conception de l'optique asymétrique FTA permet un contrôle précis de la lumière
- Choix variés de températures de couleur disponibles pour les applications requérant une lumière blanche chaude, neutre ou froide

Fonctions

- Éclairage uniforme : EvenBalance Essential White Powercore offre un rapport d'uniformité inférieur à 3:1 sur un mur de 3 m avec recul de 0,5 m.
- Contrôle précis de la lumière : la conception de l'optique asymétrique FTA permet un contrôle précis de la lumière et offre un éclairage plus uniforme à puissance moindre comparativement aux solutions de réflecteurs asymétriques fluorescents.
- Mise en valeur de la texture : la diffusion rasante du faisceau de EvenBalance eW Powercore met uniformément en valeur la surface d'un mur texturé à une distance de 50 mm.
- Lumière uniforme : la diffusion frontale du faisceau est conçue pour éclairer uniformément les surfaces planes, telles que les cloisons sèches, avec un éclairement élevé, à une distance de 150 mm à 500 mm.

Application

· Intérieur

Descriptions

Туре	LS550L
Type de plafond	Espace intérieur caché
Source lumineuse	Module LED non remplaçable
Puissance	12,5W(305mm)
	50W(1219mm)
Flux lumineux	Version frontale:
	2700K - 775 (305mm) 3100 (1219mm)
	3000K - 927 (305mm) 3708 (1219mm)
	3500K - 887 (305mm) 3548 (1219mm)
	4000K - 881 (305mm) 3524 (1219mm)
	Version rasante:
	2700K - 764 (305mm) 3056 (1219mm)
	3000K - 927 (305mm) 3708 (1219mm)
	3500K - 884 (305mm) 3536 (1219mm)
	4000K - 878 (305mm) 3512 (1219mm)
Température de couleu	r 2700, 3000, 3500, 4000K
Indice de rendu des	80
couleurs	
Durée de vie L70B50	> 100000heures

Durée de vie L80B50	> 100000heures
Durée de vie L90B50	> 54000heures
Température ambiante	-40º à 50ºC
moyenne	
Plage de températures	-40º à 50ºC
de fonctionnement	
Driver	Intégré
Tension d'alimentation	100 à 277V CA/50-60Hz
Gradation	Compatible avec un choix de variateurs ELV à inversion de
	phase, disponibles dans le commerce
Matériau	Fonte d'aluminium, finition poudrage blanc
Couleur	Aluminium moulé, finition poudrage blanc
Optique	Asymétrique
Fermeture	Vasque/cache en polycarbonate transparent
Connexion	Connecteurs intégraux mâle/femelle
	Encastré dans un mur ou un plafond
Accessoires	Câble conducteur avec bloc terminaison et décharge de
	traction, compartiment de câblage avec bloc terminaison, câble
	bretelle, blocs terminaison, rail de montage, blanc

EvenBalance Essential White Powercore

Versions





© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.