



CoreView Panel – rovnoměrně svítící plocha

CoreView Panel

Lidé oceňují vnitřní prostory, které jsou příjemné pro oči a současně obohacující pro mysl. To platí zejména pro prostory, ve kterých chcete zajistit relaxační a současně energeticky posilující atmosféru, např. pracovní prostory, maloobchody a prostory věnované zdravotní péči. Svítidlo CoreView Panel je inovativní LED svítidlo s plochým provedením, které nabízí rovnoměrnou svítící plochu – vysoce atraktivní záležitost. Svítidla jsou vhodná pro zapuštěnou montáž (pouze vkládáním) a závěsnou montáž a nabízejí množství velikostí, teplot chromatičnosti a stmívání DALI. A navíc poskytují všechny výhody technologie LED: například dlouhou životnost a vysokou energetickou účinnost. Krátce řečeno, svítidla CoreView Panel představují excelentní investici pro každého, kdo hledá příjemné a účinné osvětlení.

Výhody

- Příjemná svítící plocha
- Ploché, atraktivní provedení
- Vysoká energetická účinnost

Vlastnosti

- Rovnoměrná svítící plocha díky pokročilé technologii vedení světla
- Velmi ploché provedení panelu díky bočnímu osvětlení LED
- Nízká spotřeba energie díky účinné technologii LED
- Výběr velikostí a dvou teplot chromatičnosti
- K dispozici s pevným nebo stmívatelným předřadníkem

CoreView Panel

Aplikace

- Kanceláře
- Maloobchod
- Zdravotní péče

Specifikace

Typ	RC165V (verze s velikostí modulu 600 mm)
	RC166V (verze s velikostí modulu 625 mm)
Typ podhledu	Viditelné T nosníky
Stropní mřížka	Velikost modulu na délku: 600 mm
	Velikost modulu na délku: 625 mm
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Přikon (±10 %)	41 W
Vyzařovací úhel	110°
Světelný tok	3400 lm
Náhradní teplota	3000 K
chromatičnosti	4000 K
Index barevného podání	>80
Střední životnost L70B50	65 000 hodin
Střední životnost L80B50	40 000 hodin
Střední životnost L90B50	25 000 hodin
Poruchovost předřadníku	0,38 % na 5 000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C

Rozsah provozní teploty	+10 až +40 °C
Napáječ	Vestavěný
Regulace	DALI
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50-60 Hz
Materiál	Tělo: ocel
	Okraj a difuzér: plast
	Optický kryt: PMMA
Barva	Bílá
Připojení	Zasunovací konektor s odlehčením tahu (PIP)
Údržba	Optický modul doživotně utěsněn; čištění vnitřku není nutné
Montáž	Podhledy s viditelnými nosníky: vložení, není zapotřebí žádných konzol
	Jednotlivá; závěsná montáž pomocí sady čtyř závěsů s jedním ocelovým lankem včetně stropní krytky (SM4) a 150cm napájecího kabelu s kovovým vzhledem
Poznámky	Závěsná sada obsahující 4 samostatná ocelová lanka se spojkou Reutlinger a stropní krytkou (je třeba objednat samostatně)

Versions



Zapuštěné svítidlo CoreView Panel
RC165V, obdélníková verze (velikost
modulu 600)

Detaily o výrobku

K dispozici s různými velikostmi lemu



CoreView Panel, závěsná
obdélníková verze

CoreView Panel

Detaily o výrobku

CoreView Panel, zapuštěná
obdélníková verze (velikost modulu
600)

