



CoreView Panel – ομαλή επιφάνεια φωτός

CoreView Panel

Οι άνθρωποι εκτιμούν τους εσωτερικούς χώρους που είναι ευχάριστοι για τα μάτια και ταυτόχρονα αναζωογονητικοί για το μυαλό. Αυτό ισχύει ειδικά για χώρους όπου θέλετε να εξασφαλίσετε μια χαλαρωτική, αλλά και αναζωογονητική ατμόσφαιρα, π.χ. σε χώρους εργασίας, καταστήματα και χώρους υγειονομικής φροντίδας. Το CoreView Panel είναι ένα φωτιστικό LED με ένα καινοτομικό, λεπτό σχήμα, που παράγει μια ομοιόμορφη επιφάνεια φωτός – μια πραγματικά ελκυστική πρόταση. Κατάλληλη για εντοιχισμένη (ένθετη μόνο) και αναρτώμενη στήριξη, η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεγεθών, χρωματικών θερμοκρασιών και ρύθμισης έντασης DALI. Επιπλέον, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED: έχει, για παράδειγμα, μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ενεργειακά αποδοτικό. Περιληπτικά, το CoreView Panel αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική πρόταση για όσους αναζητούν έναν ευχάριστο και αποδοτικό φωτισμό.

Οφέλη

- Ευχάριστη φωτεινή επιφάνεια
- Λεπτή, ελκυστική μορφή
- Ενεργειακά αποδοτικό

Χαρακτηριστικά

- Ομοιόμορφη επιφάνεια φωτός, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία φωτο-οδηγών
- Πολύ λεπτό ύψος μονάδας, χάρη στον πλάγιο φωτισμό LED
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, χάρη στην αποδοτική τεχνολογία LED
- Δυνατότητα επιλογής μεγεθών και δύο χρωματικών θερμοκρασιών
- Διαθέσιμο με σταθερό ή ρυθμιζόμενη ένταση οδηγό

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Καταστήματα
- Κλάδος υγείας

Χαρακτηριστικά

Τύπος	RC165V (έκδοση με μέγεθος μονάδας 600 mm) RC166V (έκδοση με μέγεθος μονάδας 625 mm)
Τύπος οροφής	Εκτεθειμένη οροφή T-bar
Κάναβος οροφής	Μέγεθος μονάδας σε μήκος: 600 mm Μέγεθος μονάδας σε μήκος: 625 mm
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	41 W
Γωνία δέσμης	110°
Φωτεινή ροή	3400 lm
Σχετική θερμοκρασία	3000 K
χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	> 80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	65.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	40.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	25.000 ώρες
Ποσοστό αστοχίας διάταξης οδήγησης	0,38% ανά 5.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	+10 έως +40°C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Ρύθμιση έντασης	DALI
Τάση δικτύου	230 ή 240 V / 50-60 Hz
Υλικό	Περιβλήμα: χάλυβας Στεφάνη και διαχύτης: πλαστικό Κάλυμμα οπτικού συστήματος: PMMA
Χρώμα	Λευκό
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα με σφιγκτήρα καλωδίου (PIP)
Συντήρηση	Οπτική μονάδα με στεγανοποίηση εφ' όρου ζωής Δεν απαιτείται κανένας εσωτερικός καθαρισμός
Εγκατάσταση	Εμφανείς οροφές: εσωτερικά, δεν απαιτούνται στηρίγματα Αυτόνομη, κρεμαστή τοποθέτηση με ένα σετ από τέσσερα μονά εξαρτήματα ανάρτησης με χαλύβδινο σύρμα, συμπεριλαμβανομένου καλωδίου ισχύος που μοιάζει με μεταλλικό, 150 cm και καπάκι οροφής (SM4)
Παρατηρήσεις	Το kit ανάρτησης περιλαμβάνει 4 μεμονωμένα χαλύβδινα καλώδια με διαθέσιμο εξάρτημα σύμπλεξης Reutlinger και ροζέτα οροφής (παραγγέλλεται χωριστά)

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Διατίθενται διάφορα μεγέθη στεφάνης



CoreView panel, αναρτημένη ορθογώνια έκδοση

CoreView Panel

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreView panel, χωνευτή ορθογώνια
έκδοση (μέγεθος μονάδας 600)

