



Maxos LED Recessed – vždy středem pozornosti

Maxos LED, recessed

Maxos LED Recessed je semimodulární zapuštěné svítidlo LED pro osvětlení polic a gondol. Díky nastavitelné optice lze světlo směřovat přesně na produkty na policích či na označení. Speciální tvar vyzařovací křivky umožňuje dosáhnout maximální viditelnosti vystaveného zboží a omezit rozptýlené světlo. Jednotlivé diody LED jsou kryty optikou s ochranou proti oslnění, jež zaručuje vizuální pohodlí a přispívá k inovativnímu vzhledu světelné linie. Díky fascinující účinnosti systému svítidla v kombinaci s bezúdržbovým provozem a nepřítomností nebezpečných materiálů se jedná o skutečně ekologický produkt. Svítidlo Maxos LED Recessed je vhodné pro jakékoli uspořádání obchodu. Není vyžadován žádný přídavný stropní profil: stropní panel lze položit přímo na plochý okraj svítidla, čímž se zkrátí doba montáže a sníží se množství použitého materiálu.

Výhody

- Maximální viditelnost zboží
- Úspory energie
- Snadná montáž, žádné nebezpečné materiály a žádná údržba

Vlastnosti

- Vysoce účinný světelný systém LED
- Rozšířený optický systém
- Účinnost systému více než 79 lm/W
- Životnost 50 000 hodin
- Elektrické připojení „plug-and-play“ (například Wieland)

Aplikace

- Obchody a supermarkety
- Čerpací stanice
- Sklady

Maxos LED, recessed

Specifikace

Druh	RC300B (verze s jednoduchým a dvojitým paprskem)
Typ stropu	Strop tvořený viditelnými a symetrickými skrytými T nosníky Pásový pohled
Stropní mřížka	Velikost modulu na délku: 600 mm Velikost modulu, pokud se týká délky: 312.5 a 625 mm
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Příkon	16,3 W (jednoduchý paprsek) 26 W (dvojitý paprsek)
Vyzařovací úhel	Možnost naklápění v krocích 5° (max. 40°) Paprsek 1x20 stupňů u verzi s jednoduchým paprskem, možnost naklápění v krocích 5 stupňů (max. 40 stupňů)
Světelný tok	1290 lm (4000 K) 2 x 1120 lm (4000 K)
Korelovaná teplota chromatičnosti	4000 K
Index barevného podání	Více než 80

Střední životnost L70B50	70 000 hodin
Střední životnost L80B50	50 000 hodin
Střední životnost L90B50	25 000 hodin
Poruchovost předřadníku	1 % na 5000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C
Rozsah provozní teploty	10 °C < T
Předřadník	Vestavěný
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50-60 Hz
Materiál	Plášť: ocel s práškovým lakováním Optika: hliník Optický kryt: PMMA
Barva	Plášť: bílá (RAL 9016)
Připojení	Konektor Wieland GST 18, 3 nebo 4 póly (W)
Údržba	Nevyžaduje vnitřní čištění
Montáž	Samostatná; vkládání do pohledových stropních mřížek Průběžné zapojení není možné

Versions



Napájení

Detaily o výrobku



Maxos LED, recessed

Detaily o výrobku

